

品番：EA764AD-203

品名：USB3.2 USB切替器(2回路/マグネット付)



販売価格	8,800円(税抜)／9,680円(税込)		
カタログ価格	8,800円(税抜)／9,680円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2025/05/19 21:52現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1935ページ		



仕様

メーカー	サンワサプライ	型番	SW-US32MG
サイズ	105(W)×56(D)×25(H)mm	重量	86g
インターフェース規格	USB仕様 Ver.3.2 Gen1 (USB3.1 Gen1/USB3.0) 準拠(USB Ver.2.0 /1.1上位互換)	切替内容	パソコン2:周辺機器1
コネクタ	USB3.2 Gen1 (USB3.1/3.0)Aコネクタ メス×1(周辺機器側) USB3.2 Gen1 (USB3.1/3.0)Bコネクタ メス×2(パソコン側)	付属品	USB3.2 Gen1(USB3.1/3.0)対応 USB接続ケーブル(1.5m)×2、取り扱い説明書
対応機種	Windows搭載 (DOS/V) パソコン、Apple Macシリーズ ※USBポートを持ち、パソコン本体メーカーがUSBポートの動作を保証している機種。 ※USB3.2 Gen1 (USB3.1 Gen1 /USB3.0) の環境で動作させるためにはパソコン本体にUSB3.2 Gen1 (USB3.1 Gen1/USB3.0) ポートが必要です。 ※パソコン・USB機器により対応できないものもあります。	対応OS	Windows 11・10・8.1・8・7 macOS(Monterey) 12、macOS (BigSur) 11、macOS 10.12～10.15、Mac OS X 10.6～10.11

	※USB2.0インターフェースに接続した場合はUSB2.0互換で動作します。		
切替方式	本体切替ボタン	環境条件	動作温度:0℃～40℃ 保存温度:0℃～60℃ 動作湿度:湿度0～80%RH(結露なきこと)
2台のパソコンで1台のUSB3.2Gen1 (USB3.1/3.0)機器を切り替えて共有できます。			
USB2.0の約10倍(5Gbps)の転送速度に対応したUSB3.2 Gen1 (USB3.1/3.0)対応の切り替え器です。			
USB3.2 Gen1 (USB3.1/3.0)のスーパースピードモード(5Gbps)[規格値]に対応しています。			
ボタンスイッチで簡単に2台のパソコンを切り替えできます。			
切り替え先が一目で分かるLEDを搭載しています。			
強力マグネットを搭載しスチール製デスクやキャビネットなどにしっかり固定できます。			
接続ケーブルはすべて同一方向にでており綺麗に配線することが可能です。			
壁面への取り付けが可能です。			

代替品

	品番	EA764AD-204
	コメント	仕様をご確認ください。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)
© 2018 ESCO Co.,Ltd.