

品番：EA764AD-84

品名：[4ポート] USB3.1ハブ (バスパワー/マグネット付)

	販売価格	5,100円(税抜)／5,610円(税込)		
	カタログ価格	5,100円(税抜)／5,610円(税込)		
	在庫数	最新在庫: 1 (2025/06/21 01:50現在)		
	商品入数	1	販売単位	個
	カタログページ	1936ページ		



マグネットでしっかり固定できるUSB3.2 Gen1 4ポートハブ

仕様

メーカー	サンワサプライ	型番	USB-3H417BKN
<USBハブ>			
インターフェース規格	USB仕様 Ver3.2 Gen1 (USB3.1 Gen1/USB3.0) 準拠 (USB Ver2.0 /1.1上位互換) ※USB3.2 Gen1は USB-IF(USB Implementers Forum) によりUSB3.1/3.0が名称変更された もので同じ規格です。	通信速度	5Gbps、480Mbps、12Mbps、1.5 Mbps (理論値)
コネクタ形状	USB3.2 Gen1 (USB3.1/3.0) Aコネクタ メス×4 (ダウンストリーム/PC接続側) USB3.2 Gen1 (USB3.1/3.0) マイクロBコネクタ メス×1 (アップストリーム)	電源	バスパワー
供給電流	最大900mA (全ポート合計) ※接続する機器の消費電流が本製品の供給電流を超える場合、バスパワーで正常に動作しない場合があります。	ポート数 (合計)	4ポート
<共通仕様>			
サイズ	約W71×D35×H14mm	重量	約30g
ケーブル長	0.5m	セット内容	取扱説明書、USB接続ケーブル (約

			0.5m)
対応機種	Windows搭載(DOS/V)パソコン、Apple Macシリーズ※USBポートを持ち、パソコン本体メーカーがUSBポートの動作を保証している機種。	対応OS	Windows 11・10・8.1・8・7 macOS (Ventura) 13、macOS (Monterey) 12、macOS (BigSur) 11、macOS 10.12～10.15 ChromeOS 《ご注意》※USB3.2 Gen1(USB3.1/3.0)の環境で動作させるためにはパソコン本体にUSB3.2 Gen1(USB3.1/3.0)ポートが搭載されており、接続するケーブルや機器についてもUSB3.2 Gen1(USB3.1/3.0)に対応している必要があります。※USB2.0/1.1規格の製品を接続する場合、最大転送速度は遅いほうの規格になりますのでご注意ください。※本製品はUSB3.2 Gen1(USB3.1/3.0)規格に対応しておりますがUSB3.2 Gen1(USB3.1/3.0)の理論値(5Gbps)の転送速度を保証するものではありません。※本製品はUSBハブですが全てのUSB機器に接続、動作を保証できるものではありません。※USBスキャナーやスキャナーを搭載した複合機、USB機器の認識にシビアなUSB機器についてUSBハブ経由では正常に動作しない場合があります。※記載の社名及び製品名は、一般に各社の商標または登録商標です。
USB3.2 Gen1 (USB3.1/3.0)4ポートのUSBハブです。			
マグネット付でしっかり固定できるUSB3.2 Gen1ハブです。			
ACアダプタ不要のバスパワータイプです。			
サイドに1ポートあるので幅広いUSB機器が接続しやすいです。			
USB3.2なのに超コンパクトです。			
USB3.2 Gen1 (USB3.1/3.0)のスーパースピードモード(5Gbps・規格値)に対応しています。			

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.