


品番：EA764AD-99A

品名：[4ポート] USB2.0ハブ(手元延長用/0.5m)



販売価格	2,500円(税抜) / 2,750円(税込)		
カタログ価格	2,500円(税抜) / 2,750円(税込)		
在庫数	最新在庫: 2 (2025/06/08 00:40現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1935ページ		



仕様

メーカー	サンワサプライ	型番	USB-3H413BKN
ポート数	4ポート	インターフェイス	USB仕様 Ver3.2 Gen1 (USB3.1 Gen1/USB3.0) 準拠 (USB Ver2.0 /1.1上位互換)
対応OS	Windows 11・10・8.1・8・7 macOS (Monterey) 12, macOS (Big Sur) 11, macOS 10.12~10.15, Mac OS X 10.4~10.11 Chrome OS	サイズ	40(W)×50(D)×21(H)mm
ケーブル長	0.5m	コネクタ	アップストリーム側:USB3.2 Gen1 (USB3.1 Gen1/USB3.0)Aコネクタオス×1 ダウンストリーム側:USB3.2 Gen1 (USB3.1 Gen1/USB3.0)Aコネクタメス×1 ダウンストリーム側:USB2.0 Aコネクタメス×3(ダウンストリーム)
通信速度	5Gbps/480Mbps/12Mbps/1.5Mbps(理論値)	コネクタ形状	PC接続側:USB Type-A
供給電流	850mA 最大(全ポート合計)	重量	約25g

※接続する機器の消費電流が本製品の供給電流を超える場合、バスパワーで正常に動作しない場合があります。

バスパワー専用

USB3.2 Gen1 (USB3.1 Gen1/USB3.0)×1ポート、USB2.0×3ポートのコンボハブです。

ワイヤレスマウスのレシーバーなどUSB3.2 Gen1 (USB3.1 Gen1/USB3.0)が必要ない機器と併用するのに最適です。

USB3.2 Gen1 (USB3.1 Gen1/USB3.0)ポートはスーパースピードモード(5Gbps) [理論値]に対応しています。

USB2.0ポートにUSB2.0機器を接続していても、USB3.2 Gen1ポートはスーパースピードモードで動作可能です。

USB2.0/1.1規格との互換性がありますので従来のUSB2.0ポートを搭載したパソコンでもご使用が可能です。

AC電源不要のバスパワータイプです。

面ファスナー(1セット)付

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.