

品番：EA764AC-131

品名：USB変換アダプター-(TypeA-3.5mm 4極ミニジャック)



|         |                              |      |   |
|---------|------------------------------|------|---|
| 販売価格    | 6,200円(税抜)／ 6,820円(税込)       |      |   |
| カタログ価格  | 6,200円(税抜)／ 6,820円(税込)       |      |   |
| 在庫数     | 最新在庫: 0 （2025/05/12 21:38現在） |      |   |
| 商品入数    | 1                            | 販売単位 | 個 |
| カタログページ |                              |      |   |

スマートフォンやタブレット用の4極ヘッドセットがパソコンのUSBに接続できる変換アダプタ。

仕様

|                                               |                                                                                                  |              |               |
|-----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| メーカー                                          | サンワサプライ                                                                                          | 型番           | MM-ADUSB4     |
| インターフェース                                      | USB Aコネクタ(USB 2.0/1.1両対応)                                                                        | ケーブル長        | 38cm          |
| 対応機種                                          | Windows搭載(DOS/V)パソコン、Apple Macシリーズ、Chrome OS搭載パソコン<br>Surface Pro(2017)                          | サイズ(W×D×H)mm | 29×12×70      |
| 周波数特性                                         | 20～20000Hz                                                                                       | サンプリングレート    | 44.1kHz/48kHz |
| 音声入出力端子                                       | 3.5mm4極ミニジャック×1                                                                                  | ビット深度        | 16Bit         |
| 対応OS                                          | Windows 11・10・8.1・8・7・Vista・XP<br>macOS 12・11、macOS 10.12～10.15、Mac OS X 10.0～10.11<br>Chrome OS |              |               |
| スマートフォンやタブレット用の4極のヘッドセットをUSBに接続できる変換アダプタです。   |                                                                                                  |              |               |
| サウンドカードやドライバは不要で、USBポートに差し込むだけの簡単接続です。        |                                                                                                  |              |               |
| パソコン内部のノイズの影響を受けにくくクリアな高音質を実現します。             |                                                                                                  |              |               |
| マイク端子がないパソコンでも、すでにヘッドホン端子が埋まっているパソコンでも使用できます。 |                                                                                                  |              |               |

マイクミュートや音量調整スイッチ付きです。

#### 代替品

|                                                                                   |                                                                        |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
|  | <p><b>品番</b>      EA764AC-131A</p> <p><b>コメント</b>    変更点:型番,JANコード</p> |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|

#### 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.