

品番：EA764AC-151

品名：USB2.0エクステンダーセット(2ホト/50m)



販売価格	23,700円(税抜) / 26,070円(税込)		
カタログ価格	23,700円(税抜) / 26,070円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2026/07/02 11:09現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1888ページ		



USB2.0信号を最大50mまで延長でき、2台のUSBデバイスを接続できる

仕様

メーカー	サンワサプライ	型番	USB-EXSET3
セット内容	送信機×1、受信機×1、ACアダプタ(DC12V 1A)×1、USBケーブル(0.5m)×1、ウォールマウント固定用ネジ×8、DINレール取付金具×4、DINレール金具固定用ネジ×10、取扱説明書(保証書付き)×1	インターフェイス	USB仕様 Ver2.0準拠(USB Ver1.1上位互換)
通信速度	480Mbps、12Mbps、1.5Mbps	コネクタ形状	〈送信機〉入力/USB Bコネクタメス×1出力/RJ-45メス×1〈受信機〉入力/RJ-45メス×1出力/USB Aコネクタメス×2
延長ケーブル長	50m(最大)	対応LANケーブル	CAT6Aストレート、CAT6ストレート、CAT5eストレート、CAT5ストレート
電源	セルフパワー	消費電力	送信機:0.15W(30mA)(最大) 受信機:1.25W(250mA)(最大)
動作環境	動作時/0~50℃・湿度80%以下(結露なきこと) 保管時/-20~60℃・湿度85%以下(結露なきこと)	サイズ	送信機:60(W)×67(D)×24(H)mm 受信機:60(W)×67(D)×26(H)mm
重量	送信機:約90g 受信機:約94g	対応機種	【対応パソコン】 Windows搭載(DOS/V)パソコン、

		Apple Macシリーズ ※USBポートを持ち、パソコン本体メーカーがUSBポートの動作を保証している機種。 ※USB2.0の環境で動作させるためにはパソコン本体にUSB2.0ポートが搭載されており、接続する機器やケーブルについてもUSB2.0に対応している必要があります。 ※パソコン本体・USB周辺機器の組合せによっては対応しない場合があります。 【対応USB機器】 USB2.0機器、プリンター、USBカメラ、HDD、USBキーボード、USBマウスなど ※受信機側2ポートハブ部から供給できる電流値は最大1A/各ポートです。
対応OS	Windows 11・10・8.1・8・7 macOS 12・11、macOS 10.12～10.15、 Mac OS X 10.7～10.11	

パソコンとUSB機器間を最大50mまで延長することができるUSB2.0エクステンダー

送信機と受信機のセットからなり、ユニット間をLANケーブル1本で延長することができます

2台のUSBデバイスを延長できる2ポートハブ付き

通常のUSBケーブル延長では届かない、離れた場所にあるプリンタやUSB接続ハードディスクドライブなどと有線接続で接続したい場合に便利

ソフトウェアのインストールなどは不要で、接続するだけですぐにご使用いただけます。

LANケーブルを使用するので取り回しが簡単でコストパフォーマンスにも優れています

DINレール(35mm幅)取り付け金具を付属しており、簡単にDINレールへの脱着・固定ができます。※すべてのUSB機器の動作を保障するものではありません。

壁固定などが可能なウォールマウント機能付きです。

## 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.