


品番：EA764AC-154

品名：USB2.0エクステンダーセット(4ポート/50m)



販売価格	31,000円(税抜) / 34,100円(税込)		
カタログ価格	31,000円(税抜) / 34,100円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2026/07/02 09:54現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ			



USB2.0信号を最大50mまで延長でき、4台のUSBデバイスを接続できる

仕様

メーカー	サンワサプライ	型番	USB-EXSET6
セット内容	送信機×1、受信機×1、ACアダプタ (DC12V 1A)×1、USBケーブル (0.5m)×1、ウォールmount固定用ネジ×8、DINレール取り付け金具×4、DINレール金具固定用ネジ×10、取扱説明書・保証書×1	インターフェイス	USB仕様 Ver2.0準拠 (USB Ver1.1上位互換)
通信速度	480Mbps、12Mbps、1.5Mbps	コネクタ形状	【PC接続側】 USB Type-A 【送信機】 入力/USB Bコネクタメス×1 出力/RJ-45メス×1 【受信機】 入力/RJ-45メス×1 出力/USB Aコネクタメス×4
延長ケーブル長	50m	対応LANケーブル	CAT6Aストレート、CAT6ストレート、CAT5eストレート、CAT5ストレート
電源	セルフパワー	消費電力	送信機:0.15W(30mA) 受信機:1.4W(280mA)
動作環境	動作温度/0~40℃ 保管温度/-20~60℃ 動作湿度/80%以下 ※結露なきこと	サイズ	送信機:67(W)×60(D)×24(H)mm 受信機:111(W)×63(D)×24(H)mm

	保管湿度/80%以下 ※結露なきこと		
重量	送信機:約90g 受信機:約168g	対応機種	【対応パソコン】 Windows搭載(DOS/V)パソコン、 Apple Macシリーズ ※USBポートを持ち、パソコン本体メーカーがUSBポートの動作を保証している機種。 ※USB2.0の環境で動作させるためにはパソコン本体にUSB2.0ポートが必要です。 ※パソコン・USB機器により対応できないものもあります。 【対応USB機器】 USB2.0機器、プリンター、USBカメラ、 HDD、USBキーボード、USBマウス、 USBスキャナなど
対応OS	Windows 11・10・8.1・8 macOS (Sequoia) 15、macOS (Sonoma) 14、macOS (Ventura) 13、macOS (Monterey) 12、macOS (BigSur) 11、macOS 10.15		

パソコンとUSB機器間を最大50mまで延長することができるUSB2.0エクステンダー

送信機と受信機のセットからなり、ユニット間をカテゴリ6A/6/5/5eケーブル1本を使用して延長することができます

最大4台のUSBデバイスを延長できる4ポートハブ付き

通常のUSBケーブル延長では届かない離れた場所に、USBカメラやスキャナ、プリンターなどを有線接続で接続したい場合に便利

ソフトウェアのインストールなどは不要で、接続するだけですぐに使用できるプラグアンドプレイに対応

カテゴリ6A/6/5/5eケーブルを使用するので取り回しが簡単でコストパフォーマンスにも優れています

電源の状態やリンクの確立をLED表示で確認できます

壁固定などが可能なウォールマウントキット、DINレールを付属

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.