

品番：EA764AE-56

品名：USB3.0対応ディスプレイ切替器(最大2台)



販売価格	21,700円(税抜) / 23,870円(税込)		
カタログ価格	21,700円(税抜) / 23,870円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2026/07/02 11:11現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1901ページ		



離れた場所で切替操作ができる手元スイッチ付き
2台のパソコンで、USB3.0に対応した4台のUSBデバイスを切り替えて使用できるUSB切替機

仕様

メーカー	エレコム	型番	U3SW-T2
ポート数	2	インターフェイス	USB3.0
対応OS	Windows 10、Windows 8.1、Windows 7、macOS Mojave (10.14) ※各OSの最新バージョンへのアップデートや、サービスパックのインストールが必要になる場合があります。	サイズ	94(W)×93(D)×27(H)mm
付属品	USBケーブル(1.2m ※コネクタ含む) ×2、手元スイッチ×1、ユーザーズマニュアル×1	重量	120g
ダウンストリームポート	4(USB Type A/デバイス側)	アップストリームポート	2(USB Type B/PC側)
Self power	○	BUS power	○
電源	USBバスパワー ※電力不足の場合は、micro USB タイプの電源ジャックからの給電が可能です。ケーブル等は別途ご購入ください。	最大通信速度	5Gbps

マウスやキーボード、USBメモリ、ドッキングステーションなど、4台のUSBデバイスを2台のパソコンで切り替えて使用できるUSB3.0対応切替機です。

※ドッキングステーションはディスプレイの出力には対応していません。

ノートパソコンとデスクトップパソコンなど、パソコン2台でUSBデバイスを共有でき、省スペースを実現します。

4台のUSBデバイスを共有可能で、USBハブを接続することにより4台以上のUSBデバイスを共有することも可能です。

USB3.1/3.0のスーパースピードモード(5Gbps※規格値)に対応しており、対応したUSBメモリやHDDなどを共有するのに最適です。

選択しているパソコンが確認できる動作PC確認ランプが付いています。

離れた場所でも切替ができる手元スイッチが付いています。

本製品とパソコンを接続するUSB[A]-USB[Bタイプ]ケーブルが2本付属しています。

電力不足の場合に本製品へ給電できるUSB microBポートが付いています。USB AC給電アダプター(1.8A以上の電流が供給可能なもの)を使って給電可能です。

※接続ケーブルおよびUSB AC給電アダプターは付属していません。

Windowsパソコンだけでなく、Macintoshにも対応しています。

専用ドライバなどのインストールは不要で、接続するだけですぐに使用可能です。

代替品



品番 EA764AE-57

コメント ポート数2→4

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.