

品番 : EA764AE-6

品名 : KVMパソコン切替器[4切替]



販売価格	41,400円(税抜) / 45,540円(税込)		
カタログ価格	41,400円(税抜) / 45,540円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2026/07/03 17:29現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1906ページ		



1組のマウス、キーボード、VGAディスプレイで、4台のパソコンを切り替えて操作可能

エミュレーション機能によって、デバイス切り替え時の接続がスムーズに

さらに、サーバー管理業務などに便利な、一定の間隔で自動的にパソコンポートの表示を切り替えるAUTOSCAN機能を搭載したパソコン切替器(KVM)

仕様

メーカー	エレコム	型番	KVM-NVXSN4
最大PC接続台数	4台	対応OS	Windows11/10/8.1/8/7/Vista/XP、 Mac OS X Cheetah 10.1から macOS Monterey 12まで
対応機器	VGA端子およびUSB-AまたはPS/2 ポートを有するパソコン	インターフェイス	PC側:SPHDコネクター(メス) ※独自規格のため、同梱のケーブルのみ使用可能 コンソール側: マウス:ミニDIN6ピン (PS/2)メス×1、USB-Aメス×1 / キー ボード:ミニDIN6ピン(PS/2)メス×1、 USB-Aメス×1 / ディスプレイ :D-Sub 15ピン(VGA) メス×1
サイズ	200(W)×75(D)×44(H)mm	最大解像度	2,048×1,536 @60Hz ※VESA DDC2B準拠
付属品	KVMケーブル(SPHD-VGA,USB,PS)	対応機種(マウス)	有線マウス(USB-A端子、PS/2端子)

	/2) 約1.0m ×2本 / KVMケーブル (SPHD-VGA,USB,PS/2) 約1.6m ×2本		無線マウス(USBレシーバー式2.4GHz) ※マウスエミュレーション機能をONにすると、正常動作しない場合があります。その場合は、マウスエミュレーション機能をOFFにしてご使用ください。
対応機種(キーボード)	有線キーボード(USB-A端子、PS/2端子)、無線キーボード(USBレシーバー式2.4GHz) ※Mac端末は、[ScrollLock]キーのあるキーボード	対応機種(ディスプレイ)	VGA端子を有するもの
切替音	あり/なし ※ホットキーにて切替可能	電源	USBバスパワー(選択中のパソコンから供給)
切替方式	切替スイッチ、ホットキー ([ScrollLock]×2回+[Enter]キー)、マウスのスクロールボタン ※マウススクロールによる操作はホットキーでの設定が必要です。	重量	690g ※ケーブル含まず
VCCI Class B	対応		

1組のマウス、キーボード、VGAディスプレイで、4台のパソコンを切り替えて操作できるパソコン切替器(KVM)です。

パソコンが4台あっても、1組のマウス、キーボード、VGAディスプレイで操作できるため、低コスト、省スペースを実現し、ケーブルの挿し直しの手間も省けます。

PS/2やVGA端子など、レガシーインターフェイスを使用している環境でも使用可能です。

“エミュレーション機能”を搭載し、パソコンの切り替え時に、接続しているデバイスのエラーやタイムラグが起こりにくく、デバイスをスムーズに使用できます。

“ディスプレイエミュレーション機能”を標準搭載し、エミュレーターを追加しなくても、モニターのEDIDを保存し、パソコンの切り替え時に解像度、画面サイズを自動で最適化します。

一定の間隔で自動的にパソコンポートの表示を切り替える“AUTOSCAN機能”を搭載しています。スキャン間隔は、3秒間、5秒間、10秒間、20秒間の4つから選択できます。

パソコンのUSBポートまたはPS/2ポートから給電する“バスパワー駆動”のため、コンセントがない場所でも使用可能です。

本体の“パソコンセレクトボタン”を押すだけで、操作するパソコンを切り替えることができます。

操作するパソコンは、キーボードやマウスのスクロールボタンでも切り替え可能です。※マウスによる切り替えは、あらかじめホットキーでの設定が必要です。

本体前面に、パソコンへの接続状況と、操作可能なパソコンが一目で分かるLEDランプを搭載しています。

本体底面には、デスクの上でもすべりにくいゴム足が付いています。

マウス、キーボード、VGAディスプレイのケーブルが一体となった”KVMケーブル”を付属し、複数のケーブルを使用する必要がなく、デスクまわりをすっきりまとめられます。

住宅環境内における妨害波を阻止するためのVCCI Class B技術基準に適合しています。

USBポートにマウスやキーボードのレシーバーを接続することで、ワイヤレスタイプのデバイスも使用可能です。※BluetoothRマウス、キーボードは非対応です。

接続するVGAディスプレイはFull HDに対応しています。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.