


品番：EA764AF-22A

品名：3m アクティブリピーターケーブル(USB3.0 TypeA-A)



|         |                              |      |   |
|---------|------------------------------|------|---|
| 販売価格    | 8,560円(税抜)／9,416円(税込)        |      |   |
| カタログ価格  | 8,560円(税抜)／9,416円(税込)        |      |   |
| 在庫数     | 最新在庫: 2 (2025/05/15 19:43現在) |      |   |
| 商品入数    | 1                            | 販売単位 | 個 |
| カタログページ | 1930ページ                      |      |   |



USB3.0信号を3m延長できるUSB3.0アクティブリピーターケーブル

仕様

|         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |      |                                       |
|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------------------------------------|
| メーカー    | サンワサプライ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 型番   | KB-USB-R303N                          |
| コネクター形状 | USB3.2 Gen1 (A) メス<br>-USB3.2 Gen1 (A) オス                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 長さ   | 3m                                    |
| 対応機種    | Windows搭載 (DOS/V) パソコン、<br>Apple Macシリーズ<br>Surface Pro (2017)<br>※USB3.2 Gen1はUSB-IF(USB Implementers Forum )により<br>USB3.1/3.0が名称変更されたもので<br>同じ規格です。<br>※USBポートを持ち、パソコン本体メーカーがUSBポートの動作を保証している機種。<br>※USB3.2 Gen1 (USB3.1/3.0)の<br>環境で動作させるためにはパソコン本体にUSB3.2 Gen1 (USB3.1/3.0)<br>ポートが必要です。また接続ケーブル<br>についてもUSB3.2 Gen1 (USB3.1<br>/3.0) 規格に準拠したUSB3.2<br>Gen1 (USB3.1/3.0) ケーブルが必要です。<br>※USB2.0インターフェースに接続した<br>場合はUSB2.0互換で動作します。<br>※機種により対応できないものもあります。 | 通信速度 | 5Gbps/480Mbps/12Mbps/1.<br>5Mbps(理論値) |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                               |      |                                                                  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------|------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ※USBスキャナやスキャナを搭載した複合機、USB機器の認識にシビアなUSB機器については正常に動作しない場合があります。<br>※パソコン・USB機器により対応できないものもあります。 |      |                                                                  |
| 消費電流                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 最大200mA                                                                                       | 環境条件 | 動作時/温度:0～40℃、湿度:0～80%(結露なきこと)<br>保管時/温度:-20～70℃、湿度:0～80%(結露なきこと) |
| 電源                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | セルフパワー/バスパワー                                                                                  | 付属品  | ACアダプタ(5V 2.5A、ケーブル長約1.0m)                                       |
| USB2.0の約10倍(5Gbps)の転送速度に対応したUSB3.2 Gen1(USB3.1/3.0)アクティブリピーターケーブルです。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                               |      |                                                                  |
| USB3.2 Gen1(USB3.1/3.0)のスーパースピードモード(5Gbps・規格値)に対応しています。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                               |      |                                                                  |
| USB3.2 Gen1(USB3.1/3.0)信号を3m延長することができます。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                               |      |                                                                  |
| 内部にリピーター機能を持つICを内蔵しているため安定した延長伝送が可能です。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                               |      |                                                                  |
| バスパワーでの動作も可能です。※接続環境・機器によってはACアダプタが必要です。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                               |      |                                                                  |
| 最大2本まで連結(デジチェーン)接続すれば、最大8m (3m+3m+2m)まで延長できます。※デジチェーン接続時には、消費電流が大きなバスパワーのUSB機器は動作しません。※消費電流は最大約200mAです。※2本のデジチェーン接続の場合、合計で400mAとなります。＜ご購入前にご確認ください＞※安定した動作・認識をするためには、接続するUSB機器はセルフパワーで動作するものをお使いください。※2本連結時などに消費電力の大きいバスパワー動作の周辺機器を接続した場合、機器を認識しない場合があります。(ポータブルHDDなど)※全てのUSB機器で動作を保証するものではありません。※USB2.0/1.1規格の製品を接続する場合、最大転送速度は遅いほうの規格になりますのでご注意ください。※本製品は、USB3.2 Gen1(USB3.1/3.0)規格に対応していますが、USB3.2 Gen1(USB3.1/3.0)の規格値(5Gbps)の転送速度を保証するものではありません。※USB3.2 Gen2には対応していません。 |                                                                                               |      |                                                                  |
| USB3.0信号を3m延長できるUSB3.0アクティブリピーターケーブル。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                               |      |                                                                  |

## 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.