

品番：EA764AC-83

品名：1.0m TypeC-HDMI変換ケーブル



|         |                              |      |   |
|---------|------------------------------|------|---|
| 販売価格    | 7,290円(税抜)／8,019円(税込)        |      |   |
| カタログ価格  | 7,290円(税抜)／8,019円(税込)        |      |   |
| 在庫数     | 最新在庫: 0 (2025/06/26 02:19現在) |      |   |
| 商品入数    | 1                            | 販売単位 | 個 |
| カタログページ | 1933ページ                      |      |   |

USB Type-C HDMI 変換アダプタケーブル 1m (HDMI4K HDR対応)

仕様

|                                                                                                                                                                  |                      |       |                                                                                            |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| メーカー                                                                                                                                                             | サンワサプライ              | 型番    | KC-ALCHDRA10                                                                               |
| カラー                                                                                                                                                              | ブラック                 | ケーブル長 | 約1m                                                                                        |
| ケーブル径                                                                                                                                                            | 約4.2mm               | 準拠規格  | DisplayPort Altモード/HDMI 2.0                                                                |
| 線材規格                                                                                                                                                             | UL2725               | コネクタ  | USB(C)オス-HDMI (HDMIタイプA) オス                                                                |
| 最大解像度                                                                                                                                                            | 3840x2160 (4K60Hz対応) | 対応機種  | 各社パソコン、タブレット、MacBook、MacBook Proシリーズ<br>(USB Type-Cポート、Thunderbolt3 (USB Type-C) ポートを持つ機種) |
| DisplayPort Altモード対応USB Type-Cポートを持つパソコンとHDMI入力端子を持つディスプレイ・テレビを直接接続できる変換アダプタケーブルです。                                                                              |                      |       |                                                                                            |
| DisplayPort Altモードに対応したUSB Type-CポートをHDMIに変換し、HDMI入力端子を持つ液晶テレビやディスプレイ、プロジェクターなどに映像と音声を出力できます。※HDMIからUSB Type-Cへの変換 (HDMI搭載パソコンの映像をUSB Type-Cディスプレイに映すなど) はできません。 |                      |       |                                                                                            |
| ドライバー不要で、ケーブルを挿すだけで簡単に使用できます。                                                                                                                                    |                      |       |                                                                                            |
| パソコンの画面を大画面のディスプレイやプロジェクターに拡張、複製 (ミラーリング) することができます。                                                                                                             |                      |       |                                                                                            |
| 4K出力に対応した機器であれば、高精細の4Kコンテンツを4Kに対応した大画面の液晶テレビやディスプレイに出力できます。最大解像度 4K/60Hz対応。                                                                                      |                      |       |                                                                                            |

HDR出力対応のパソコンやタブレットとディスプレイを接続した場合には、HDRの映像を出力することができます。

USB Type-C HDMI 変換アダプタケーブル 1m(HDMI4K HDR対応)

#### 代替品

|                                                                                   |                                                              |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
|  | <p><b>品番</b> EA764AC-85A</p> <p><b>コメント</b> ケーブル径:約5.2mm</p> |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|

#### 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.