


品番：EA764AD-108

品名：[4ポート] USB3.0ハブ(コンパクトタイプ)



販売価格	3,650円(税抜)／4,015円(税込)		
カタログ価格	3,650円(税抜)／4,015円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2025/06/16 07:07現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1935ページ		



仕様

メーカー	エレコム	型番	U3H-A416BBK
ポート数	パソコン側:1ポート、 周辺機器側:4ポート	インターフェイス	USB3.0(USB2.0インターフェース接続時は、USB2.0互換で動作、USB1.1インターフェース接続時はUSB1.1互換で動作)
対応OS	Windows 11/10/8.1/7/Vista/XP、 macOS Ventura 13/macOS Monterey 12/macOS Big Sur 11 /macOS Catalina 10.15 ※各OSの最新バージョンへのアップデートや、サービスパックのインストールが必要になる場合があります。	サイズ	70×D35×11(H)mm(ケーブルを除く)
重量	約28.0g	ケーブル長	約10.0cm(コネクタ除く)
コネクタ形状	パソコン側:USB A(オス)×1 USB機器側:USB A(メス)×4	最大転送速度	USB3.0スーパースピード/5Gbps(理論値)、USB2.0ハイスピード/480Mbps(理論値)、USB1.1フルスピード12Mbps(理論値)
電源方式	バスパワー	供給可能電流	USB3.0接続時:4ポート合計720mA以内(各ポート180mA未満) USB2.0接続時:4ポート合計400mA以内(各ポート100mA未満)
カラー	ブラック	動作環境	温度5～40℃、湿度30～80%(結露なきこと)

転送速度5Gbpsと従来のUSB2.0の約10倍の転送速度(理論値)を実現するUSB3.0に対応したUSBハブです。
デスク上で邪魔にならない超薄型・コンパクト設計です。
USB3.0対応のパソコン・機器であれば、大量のデータも高速に転送可能です。
給電電流がUSB2.0に比べて80%向上し、複数の機器をつないでも安定した動作が可能です。
USB2.0/1.1環境でも使用できるので、USB2.0/1.1対応のパソコン・機器でもそのまま接続可能です。
フロントの3ポートに加え、サイドに1ポートを装備し、幅広のUSB機器を接続するのに便利です。
ケーブルは紛失の心配がない直付けタイプで、ノートパソコン等との接続に便利なケーブル長10cmです。
ACアダプター不要のバスパワー専用タイプです。
本製品はUSBポートを増設するための製品です。本製品を使用してスマートフォン・タブレットを充電することはおすすめできません。

代替品

	品番 EA764AD-108A コメント USB 5Gbps(USB3.2(Gen1))対応
---	--

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.