

品番：EA764AD-67A

品名：[4ポート] スリムハブ(直付け/Type-C)



販売価格	2,960円(税抜) / 3,256円(税込)		
カタログ価格	2,960円(税抜) / 3,256円(税込)		
在庫数	最新在庫: 2 (2026/04/08 20:33現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1894ページ		



## 仕様

メーカー	サンワサプライ	型番	USB-3TCH21SN
ポート数	4ポート	インターフェイス	USB仕様 Ver3.2 Gen1(USB3.1 Gen1/USB3.0)準拠(USB Ver2.0/1.1上位互換) ※USB3.2 Gen1はUSB-IF(USB Implementers Forum)によりUSB3.1/3.0が名称変更されたもので同じ規格です。
対応OS	Windows 11・10・8.1・8・7 macOS(Monterey) 12、macOS(Big Sur) 11、macOS 10.12~10.15、Mac OS X 10.10~10.11 iPadOS 13~15 Chrome OS	サイズ	87.9(W)×19.7(D)×7.4(H)mm
重量	15g	電源	バスパワー
カラー	シルバー		

高級感のあるアルミボディです。

パソコンに直付けできる超スリムなUSB Type-Cハブです。

コンパクトで持ち運びに便利なサイズです。

Type-Cコネクタ搭載で、Type-Cポートを搭載したパソコンなどで使用できます。

USB Aポートが3個とType-Cポート(USB2.0)付きで合計4台のUSB機器を接続することができるUSBハブです。

USB3.2 Gen1(USB3.1 Gen1/USB3.0)(5Gbps)[理論値]の転送速度に対応しています。

USB Type-CコネクタUSB3.2Gen1とUSB2.0機器を接続する超スリムコンパクトUSBハブ

<ご購入前にご確認ください>

※本製品の最大転送速度はUSB3.2 Gen1(5Gbps)[理論値]になります。

※本製品はUSB3.2 Gen1に対応しておりますがUSB3.2 Gen1の理論値(5Gbps)の転送速度を保証するものではありません。

※本製品のUSB AポートにはUSB2.0/1.1規格の機器を接続できますが、転送速度はUSB2.0/1.1の転送速度になります。

※本製品はUSBハブですが全てのUSB機器に接続、動作を保証できるものではありません。

※USB Type-C接続のモニターには対応していません。

※USB3.2 Gen2には対応していません。

※USB3.2 Gen1はUSB-IF(USB Implementers Forum)によりUSB3.1 Gen1/3.0が名称変更されたもので同じ規格です。

## 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.