

品番：EA764AD-80

品名：[4ポート] USB3.0ハブ(マグネット固定式/1m)



販売価格	5,000円(税抜) / 5,500円(税込)		
カタログ価格	5,000円(税抜) / 5,500円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2025/08/28 04:11現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ			



マグネットで固定できる便利なUSB3.0 4ポートハブ。

仕様

メーカー	サンワサプライ	型番	USB-3H405BK
サイズ(W×D×H)mm	28×108.5×22.2	重量(g)	105
電源	セルフパワー/バスパワー	カラー	ブラック
コネクタ	USB3.2 Gen1 (USB3.1/USB3.0) Aコネクタ メス×4 (ダウンストリーム) USB3.2 Gen1 (USB3.1/USB3.0) Aコネクタ オス×1 (アップストリーム)	インターフェース規格	USB仕様 Ver.3.2 Gen1 (USB3.1 Gen1/USB3.0) 準拠 (USB Ver.2.0/1.1上位互換)
通信速度	5Gbps/480Mbps/12Mbps/1.5Mbps (理論値)	ポート数	4ポート
対応OS	Windows 10・8.1・8・7・Vista・XP (SP1以降) macOS 10.12~10.15、Mac OS X 10.4~10.11		

マグネット付きでしっかり固定できるUSB3.2 Gen1 (USB3.1/USB3.0)ハブです。

スマートフォン用の充電器を使用するとセルフパワーのUSBハブとして使用できます。

ケーブル長1mのロングケーブル付きです。

セルフパワー/バスパワー対応でmicroUSB接続のACアダプタ (別売)を使用すれば安定した電源供給が可能になりポータブルHDDなども

安定して動作させることができます。

USB3.2 Gen1 (USB3.1/USB3.0)のスーパースピードモード(5Gbps・理論値)に対応しています。

<ご購入前にご確認ください>※USB2.0/1.1規格の製品を接続する場合、最大転送速度は遅いほうの規格になりますのでご注意ください。※本製品はUSBハブですが全てのUSB機器に接続、動作を保証できるものではありません。※本製品はUSB3.2 Gen1 (USB3.1/USB3.0)規格に対応しておりますがUSB3.2 Gen1 (USB3.1/USB3.0)の規格値(5Gbps)の転送速度を保証するものではありません。※USB3.2 Gen1 (USB3.1/USB3.0)はUSB-IF (USB Implementers Forum)によりUSB3.0が名称変更されたもので同じ規格です。※USB3.1 Gen2には対応していません。

代替品

	<p>品番 EA764AD-80A</p> <p>コメント 変更点:メーカー型番・USB仕様</p>
--	--

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.