

品番：EA764AD-81A

品名：[4ポート] USB3.2スリムハブ



販売価格	2,960円(税抜) / 3,256円(税込)		
カタログ価格	2,960円(税抜) / 3,256円(税込)		
在庫数	最新在庫: 6 (2026/05/01 15:49現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1894ページ		



#### 仕様

メーカー	サンワサプライ	型番	USB-3H423SN
ポート数	4ポート	インターフェース	USB仕様 Ver3.2 Gen1 (USB3.1 Gen1/USB3.0) 準拠 (USB Ver. 2.0/1.1上位互換)
対応OS	Windows 11・10・8.1・8・7 macOS(BigSur)11、macOS 10.12 ~10.15、OS X 10.10・10.11 ChromeOS	サイズ	104(W)×20(D)×8(H)mm
重量	26g	電源	バスパワー
ケーブル長	6cm	カラー	シルバー
コネクタ形状	USB3.2 Gen1 (USB3.1 Gen1 /USB3.0) Aコネクタ メス×4(ダウンストリーム) USB3.2 Gen1 (USB3.1 Gen1/USB3.0) Aコネクタ オス×1(アップストリーム)	通信速度	5Gbps/480Mbps/12Mbps/1.5Mbps(理論値)

高級感のあるアルミボディです。

超スリムで持ち運びに便利なUSB3.2 Gen1 (USB3.1 Gen1/USB3.0) 4ポートUSBハブです。

USB3.2 Gen1 (USB3.1 Gen1/USB3.0)のスーパースピードモード(5Gbps・規格値)に対応しています。

コンパクトで持ち運びに便利なサイズです。

<ご購入前にご確認ください>

※本製品の最大転送速度はUSB3.2 Gen1 (5Gbps)[理論値]になります。

※本製品はUSB3.2 Gen1に対応しておりますがUSB3.2 Gen1の理論値(5Gbps)の転送速度を保証するものではありません。

※本製品のUSB AポートにはUSB2.0/1.1規格の機器を接続できますが、転送速度はUSB2.0/1.1の転送速度になります。

※本製品はUSBハブですが全てのUSB機器に接続、動作を保証できるものではありません。

※USB3.2 Gen2には対応していません。

※USB3.2 Gen1はUSB-IF(USB Implementers Forum)によりUSB3.1 Gen1/3.0が名称変更されたもので同じ規格です。

## 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.