

品番：EA764AE-68

品名：パソコン自動切替器(HDMI対応/4:1)



販売価格	71,000円(税抜) / 78,100円(税込)		
カタログ価格	71,000円(税抜) / 78,100円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2025/08/03 08:05現在)		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ	1939ページ		



HDMIディスプレイ、USBキーボード、USBマウスに対応しUSB2.0ハブも切替え出来る操作性に優れたBOX型HDMI-KVM

仕様

メーカー	サンワサプライ	型番	SW-KVM4HHC
インターフェース	(パソコン用)ディスプレイ/HDMI(タイプA)メス×4 キーボード・マウス・USB2.0ハブ/USB Bコネクタメス×4 スピーカー/3.5mmステレオミニジャック×4 マイク/3.5mmステレオミニジャック×4(コンソール用)ディスプレイ/HDMI(タイプA)メス×1 キーボード/USB Aコネクタメス×1 マウス/USB Aコネクタメス×1 スピーカー/3.5mmステレオミニジャック×2 マイク/3.5mmステレオミニジャック×2 USB2.0ハブ/USB Aコネクタメス×2	切り替え方式	本体ボタン切り替え、ホットキー切り替え、オートスキャン切り替え
切り替え音	ピープ音ON/OFF設定可能	電源	ACアダプタ(DC5.3V 2.4A)
消費電流	0.69A(最大)	動作時温度・湿度	0~50℃ 湿度85%以下(結露なきこと)
保存時温度・湿度	-20℃~60℃ 湿度90%以下(結露なきこと)	サイズ	W260×D74.5×H42mm

重量	841g	付属品	パソコン接続用ケーブル(1.8m)×4、ACアダプタ(DC5.3V 2.4A)×1、取扱説明書(保証書付き)
対応パソコン	Windows搭載(DOS/V)パソコン、Apple MacシリーズUSB Aコネクタメス、HDMI出力を持つ機種。※キーボードに搭載されているUSBハブポートは本製品経由では使用することはできません。キーボードに搭載されている特殊ボタンなどドライバを要する機能についても本製品経由では使用することができません。	対応OS	Windows 11・10・8.1・8 Windows Server 2016、2012(R2)、Windows Server 2008、2008(R2)、Windows Server 2003、2003(R2)、Windows Server 2019 macOS(Ventura) 13、macOS(Monterey) 12、macOS(BigSur) 11、macOS 10.12~10.15、Mac OS X 10.6~10.11 Linux(CentOS、Ubuntu、open SUSE)
対応解像度	最大解像度1920×1200(WUXGA)、1920×1080(フルHD)まで表示可能。	対応キーボード	USBキーボード ※キーボードに搭載されているUSBハブポートは本製品経由では使用することはできません。キーボードに搭載されている特殊ボタンなどドライバを要する機能についても本製品経由では使用することができません。※指紋認証機能付キーボード、トラックパッド付キーボードなどでは動作しないことがあります。※Bluetoothキーボードには非対応です。※ゲーミングキーボードなどのNキーロールオーバー機能を搭載したキーボードは動作対応しません。
対応マウス	USBマウス※Bluetoothマウスには非対応です。	対応ディスプレイ	HDMI入力端子を標準搭載しているテレビ・パソコン用ディスプレイ
対応スピーカー・マイク	3.5mmステレオミニプラグ対応スピーカー・マイク※音声出力設定をHDMI Audioにしている場合はアナログ音声出力はできません。別途設定変更が必要です。		

1組のHDMIディスプレイ・USBキーボード・USBマウスで4台のパソコンを切り替えて使用できます。

HDMIディスプレイは最大解像度1920×1200(WUXGA)、1920×1080(フルHD)に対応し、ワイド画面出力にも対応します。

ディスプレイエミュレーション機能(EDID読み出し回路)を搭載しています。ディスプレイのEDIDを読み込みKVMスイッチに保存、DDC通信時に各ポートへ応答することで裏起動時に画面解像度が変わる、画面サイズが変わるといった問題が発生しません。

HDCP対応だから地デジやブルーレイディスクの著作権保護規制がかかった映像も再生できます。

USB2.0ハブを2ポート搭載しており、USBプリンターなど各種USBデバイスを4台のパソコンで切り替えて共有することができます。さらに単独切り替えも可能なので別のパソコンでUSB機器を動作させながら他のパソコンで作業をする、ということも可能です。

スピーカー、マイクの共有も可能です。単独切り替えにも対応しておりコンソールデバイスとスピーカー・マイクは別々に切り替えができます。パソコンで作業中に別のパソコンから音楽を流す、作業状況を音声で確認することが可能です。

フロントパネルにもスピーカー・マイクポートを搭載しています。手軽に接続・取り外しができるのでSkypeなどIP電話の利用時に便利です。

KVM、USB2.0ハブ、オーディオの独立切り替えが可能です。

キーボードポートをエミュレーションしているため、再起動(リブート)時にポートを切り替えなくても完全起動が可能です。

ホットキー、本体切り替えボタン、2通りの切り替え方法に対応しています。

マウス・キーボードのみの接続も可能です。(HDMIディスプレイはパソコンへ直結して使用)

ソフトウェアのインストール不要で、接続するだけで全ての機能を使用することができます。

全てのパソコンをモニタリング可能なオートスキャン機能を搭載しています。

<ご注意>※本製品はACアダプタの接続が必須です。未接続状態では動作しません。※すべてのパソコン・キーボード・マウスの動作を保証するものではありません。※キーボード、マウスにおいてドライバのインストールを要する特殊なボタン、ファンクションキーについては本切り替え器経由では動作しないことがあります。※ワンタッチボタンによるレジューム・サスペンド機能は対応していません。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.