

品番：EA764AE-7

品名：HDMIパソコン切替器

	販売価格	21,300円(税抜)／23,430円(税込)		
	カタログ価格	21,300円(税抜)／23,430円(税込)		
	在庫数	最新在庫: 0 (2025/06/18 15:17現在)		
	商品入数	1	販売単位	個
	カタログページ	1946ページ		



仕様

メーカー	エレコム	型番	KVM-HDHDU2
対応機種(パソコン) (Windows)	ディスプレイ端子(HDMIタイプA)を標準で装置したWindows11、Windows10、Windows8.1、Windows8、Windows7、WindowsVista(～SP1)(32bit、64bit)、WindowsXP(～SP3)(32bit、64bit)が動作するPC/AT互換機	対応機種(パソコン) (Mac)	macOS Catalina(10.15)が動作するIntelMac機、PowerPC機 ※ディスプレイ端子(DVI-D24pin/DVI-I29pin)への変換アダプタが必要です。
対応機種(ゲーム機)	PlayStation／PlayStationR3(システムソフトウェア・バージョン3.66)	対応機種(USB機器)	USB機器／USB2.0またはUSB1.1対応のUSB機器
対応機種(マウス)	USBマウス	対応機種(キーボード)	DOS/VUSBキーボード(Macへの接続時にMacの特殊キーも使用可)、MacUSBキーボード([Ctrl]×2+[Return]で切替可)(ソフトのインストール不要) ※2 ※2:Macをご使用のお客様は、[ScrollLock]キーのあるキーボードを別途ご用意ください。
対応機種(ディスプレイ)	HDMIタイプA搭載のディスプレイ ※3D機能には対応しておりません。	対応機種(スピーカー)	3.5φステレオミニプラグ搭載スピーカー
インターフェイス	周辺機器側:HDMIタイプA(メス)×1、USBタイプA(メス)×2、3.5φステレオミニ(メス)×1 パソコン側:HDMIタイプA(オス)×2、	最大PC接続台数	2台

	USBタイプA(オス)×4、3.5φステレオミニ(オス)×2		
切替方式	手元スイッチ、ホットキー／[Ctrl]×2＋[Enter]キーまたは[ScrollLock]×2回＋[Enter]キー、マウススクロールボタン×2(※3※4)※3:ホットキーでの設定が必要です。※4:マウスエミュレーション機能をONにする必要があります。	サイズ	78.4(W)×62.4(D)×23.5(H)mm
重量	約410g ※ケーブルを含む	ケーブル長	本体－HDMIコネクター部 0.9m ※コネクター含む、本体－手元スイッチ 1.8m ※スイッチ含む
最大解像度	ワイド解像度/1,920×1,200(WUXGA)、4:3解像度/1,600×1,200(UXGA)	切替音	なし
電源	バスパワー	定格電圧	5V
最大消費電力	2.65W	供給可能電流	合計1,500mW(300mA)
1,920×1,200(WUXGA)、1,920×1,080(フルHD)、ワイド解像度に対応!2台のパソコンで、1セットのHDMI対応ディスプレイとUSBマウス・USBキーボード、スピーカを共有できるHDMIパソコン切替器。			
HDMI端子搭載パソコン2台で、1セットのHDMI対応ディスプレイとマウス/キーボードなどのUSB機器、スピーカを共有できるパソコン切替器です。			
切替先がすぐにわかる表示ランプを装備しています。			
2台のUSB機器を共有可能で、USBハブを接続することにより3台以上のUSB機器を共有することも可能です。			
Windows/パソコンだけでなく、MacintoshやPlayStation(R)3にも対応しています。			
パソコンを切り替えても接続機器をすぐに使用できるエミュレーション機能を搭載しています。			
[Caps Lock] [Num Lock] [Scroll Lock]の各キーのオン/オフは、パソコンを切り替えても保持可能			
HDCP機器の接続に対応しています。※HDCPコンテンツ視聴中のパソコン切替には対応していません。			
エミュレーション機能がオフの場合は、マウス・キーボード以外にUSBプリンタやUSBハブなどを接続可能です。			
裏起動に対応し、パソコン起動時に切替器の操作を行わなくても、正しい解像度でディスプレイが表示されます。			
φ3.5mmステレオミニプラグを装備し、スピーカも共有可能です。スピーカだけを単独で切り替えることも可能です。			
ワイヤレスマウス、ワイヤレスキーボードでも使用可能です。			
手元スイッチで簡単に切替が可能で、ホットキーでも切替が可能です。			
一定間隔で自動的に切り替わるオートスキャン・モードを搭載しています。			
切替時のピープ音が鳴らない静音タイプです。			
専用ドライバなどのインストールは不要で、接続するだけですぐに使用可能です。			

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.