

品番：EA764AE-78

品名：パソコン自動切替器(HDMI/手元スイッチ付/2:1)



販売価格	18,800円(税抜)／20,680円(税込)		
カタログ価格	18,800円(税抜)／20,680円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2025/06/25 20:48現在)		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ	1940ページ		



HDMIディスプレイ・USBキーボード・USBマウスに対応。手元切替スイッチで簡単に切り替えできるコンパクトなケーブルタイプKVM。

仕様

メーカー	サンワサプライ	型番	SW-KVM2WHU
インターフェース	【パソコン用】ディスプレイ/HDMI(タイプA)オス×2USB Aコネクタオス×4 【コンソール用】ディスプレイ/HDMI(タイプA)メス×1キーボード/USB Aコネクタメス×1マウス/USB Aコネクタメス×1	切替方式	手元スイッチホットキー切り替え(パソコンAとBを切り替え)・・・「Ctrl」「Ctrl」「Enter」もしくは「ScrLock」 「ScrLock」「Enter」(どちらかを選択) オートスキャン切り替え(自動で交互に切り替え)・・・「Ctrl」「Ctrl」「A/a」「Enter」もしくは「ScrLock」 「ScrLock」「A/a」「Enter」(どちらかを選択)オートスキャンモードの解除・・・「Esc」もしくは「スペース」キーを1回押す
消費電力	動作電圧-USBポートから電源供給 /DC+5V消費電流/530mA(最大)消費電力/2.5W(最大)	動作時温度・湿度	温度/0～50℃ 湿度/80%以下(結露なきこと)
保存時温度・湿度	温度/－20～60℃ 湿度/80%以下(結露なきこと)	サイズ	W78×D72×H24.35mm
ケーブル長	PC1/0.9m、PC2/0.9m、ワイヤードリモコン側/1.8m	重量	300g(ケーブル含む)
付属品	取扱説明書(保証書付き)	対応パソコン	Windows搭載(DOS/V)パソコンまたはノートパソコン、Apple Macシリーズ USB Aコネクタメス、HDMI出力を持

			つ機種※Apple MacシリーズやDVI /DP出力しか搭載しないパソコンの場合、変換アダプタなどを使用してHDMI出力にすることで接続が可能ですが、変換アダプタの仕様・性能によりディスプレイが認識できない場合、画質が劣化する場合があります。
対応マウス	USBマウス※Bluetoothマウス、Unyfin対応マウスには対応していません。※Windows8/8.1特有の「チャーム呼び出し」「ジェスチャー機能」など別途ドライバを要する機能については対応しません。	対応ディスプレイ	HDMI入力端子を標準搭載しているテレビ・パソコン用ディスプレイ
対応解像度	最大解像度1920×1200 (WUXGA)、1920×1080 (フルHD) まで表示可能	対応OS	Windows 11・10・8.1・8・7・Vista・XP (32/64bit、各Edition対応) Windows Server 2003 /2003 (R2)、Windows Server 2008 /2008 (R2)、Windows Server 2012 /2012 (R2)、Windows Server 2016、Windows Server 2019 macOS 12・11、macOS 10.12～10.15、Mac OS X 10.6～10.11 Linux (CentOS、uBuntu、OpenSUSE)
1組のHDMIディスプレイ・USBキーボード・USBマウスを2台のパソコンで切り替えて使用できます。			
デスクトップパソコンだけでなくノートパソコン・タブレットにも対応しています。			
ディスプレイエミュレーション機能 (EDID読み出し回路) を搭載しています。ディスプレイのEDIDを読み込み切替器内に情報を保存、DDC通信時に各ポートへ応答することで裏起動時に画面解像度が変わったり画面サイズが変わるという問題が発生しません。			
最大解像度1920×1200 (WUXGA)、1920×1080 (フルHD) に対応し、ワイド画面出力にも対応します。			
HDCP対応だから地デジやブルーレイディスクの著作権保護規制がかかった映像も再生できます。			
キーボードポートをエミュレーションしているため2台のパソコンを同時に起動することができます。また再起動 (リブート) 時にポートを切り替えなくても完全起動が可能です。			
ボタン一つで簡単に切り替えができる手元スイッチを装備しています。誰でも簡単に切り替えが可能です。			
キーボードからのキー入力での切り替えができるホットキー切り替え ([Ctrl]×2 または [ScrollLock]×2) にも対応しています。			
ソフトウェアのインストールが不要で接続するだけで切り替えて使用することができます。			
パソコンのUSBポートより電源を供給し動作するためACアダプタが不要です。 <ご注意>※ゲーミングキーボードなどのNキーロールオーバー機能を搭載したキーボードは動作対応しません。			

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226 (代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.