

品番：EA764AT-101

品名：φ9.5x155mm ハイブリッドタッチペン(充電式)



販売価格	12,300円(税抜) / 13,530円(税込)		
カタログ価格	12,300円(税抜) / 13,530円(税込)		
在庫数	最新在庫: 2 (2026/07/02 09:53現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1867ページ		



仕様

メーカー	エレコム	型番	P-TPACSTHY01BK
サイズ(mm)	φ9.5×155	ペン先径	φ1.5mm
重量	約14g	材質	ペン先:ポリアセタール 本体:アルミニウム
カラー	ブラック	対応機種	汎用モード:各種スマートフォン・タブレット ※全てのタッチパネル電子端末での動作を保証するものではありません。 iPadモード:2018年以降のiPad(一部機種を除く) ※iOS 12.2以降に更新する必要があります。
電池	リチウムイオン電池	付属品	USB Type-C(TM)(USB-C(TM))ケーブル ※USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum
連続使用時間	汎用モード:約12時間 iPadモード:約8時間 ※ご使用状態によっては、この目安の時間よりも早く充電が必要となる場合があります。	充電時間	約1時間 ※使用状況や環境により変化します。
備考	※特定のアプリやソフトにおいて、専用		

タッチペンのみでの描写設定をしている場合は使用できないことがあります。

スイッチを長押しするだけで、iPadモードとその他のスマートフォン・タブレットに使える汎用モードに切り替えられる、アクティブタッチペンです。

※全てのタッチパネル電子端末での動作を保証するものではありません。

LEDランプが、iPadモードは青、汎用モードは緑に光るので、使い分けが簡単です。

ペン先が約1.5mmと極細なので、繊細な描き込みができます。また、タッチ操作はもちろん、スライド、スワイプ操作も快適に行えます。

ペン先は導電性に優れたポリアセタールを採用しているので、ペン先が滑りやすく、ゴムに比べて耐久性に優れており、金属に比べて液晶画面を傷つけにくい素材です。

従来品では反応しづらかったガラスフィルムの上からでもストレスなく滑らかな操作が可能です。

指先でのタッチ操作と違い、液晶画面を汚さずに操作可能です。

タッチペンの側面にあるマグネット面がフラットになっていて、タブレットなどにぴったりと吸着しやすく、テーブルや床に置いてもしっかりと固定できる形状です。

※鉄などマグネットが付く素材に限ります。

※タブレットに装着するケースによっては、タブレット本体の磁石部分が隠れてしまい、本製品を付けられない場合があります。

ペアリングなどは不要で、電源をオンにするだけですぐに使用できます。

バッテリー残量は3つのLEDランプでお知らせします。


USB Type-Cケーブルが付属しています。

※本製品にACアダプター(AC充電器等)は付属していないため、出力5V/500mA以上のUSB出力アダプターを別途ご用意ください。

iPadモードは手が触れても誤動作しないパームリジェクション対応です。

5分間操作しない状態が続くとオートスリープ機能が働き、電源の消し忘れを防ぎます。

代替品

	<p>品番 EA764AT-14</p> <p>コメント</p>
---	--

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.