

品番：EA764AG-36

品名：630x500x1202mm 電動昇降ディスプレイスタンド



販売価格	191,000円(税抜)／210,100円(税込)		
カタログ価格	191,000円(税抜)／210,100円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2025/12/31 12:04現在)		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ			



この商品はお客様組み立て品です。

仕様

メーカー	サンワサプライ	型番	CR-PL41BK
※注意※	【お客様組立品】	カラー	ブラック
サイズ	W630×D500×H542～1202mm	重量	21.25kg
梱包	3個口/620×205×115mm・7.9kg 705×545×70mm・10.9kg 380×245×130mm・4.9kg	出荷形態	ノックダウン組立式(お客様組み立て)
材質	フレーム: スチール(エポポリ粉体塗装)、リフティングコラム: スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)	付属品	ディスプレイ取り付けネジ(M4×12、M6×16・各4本ずつ)、Bluetoothリモコン※ボルトが最後まで締まらない、またボルトが少ししか回っていないなど、ボルトが合わない場合は強度に十分ご注意ください。市販の適切なボルトをご用意下さい。
総耐荷重	40kg※ディスプレイを設置する際には必ず大人の方3人以上で行ってください。※想定されるディスプレイサイズは一般的な目安を示しています。取付け	対応ディスプレイ	32～40型、40kgまで

	においてはディスプレイの重量と耐荷重を基準として選定してください。※構造上高い位置にした際に、左右へ揺らすと揺れが発生します。左右の動きが激しくなるとリフティングコラムの故障の原因となります。移動をさせる際には必ず位置を最下部にしてください。※高い位置にディスプレイを上げた際には、全体の重心位置が高くなり、転倒する可能性が高くなります。設置した際に転倒の恐れがないかご注意ください。	
スイッチ1つで電動昇降、使わないときはデスク下収納できるキャスタータイプ。		
設定したい画面位置に素早く可動できる、電動上下昇降スタンドです。		
32型～40型程度までのディスプレイの搭載が可能です。※搭載できる画面サイズは一般的な目安を示しています。取り付けにおいてはディスプレイの重量と耐荷重を基準とし選定してください。		
VESA取り付け100×100～200×200mmに対応しています。		
スイッチ長押しで高さ調節ができ、離すとすぐ停止できます。		
ディスプレイから離れていても、昇降操作ができるリモコンが付属しています。		
スタンド下降時に障害物を感知し、挟み込みを防止する機能を搭載しています。障害物を感知すると瞬時に運転をやめ、自動的に位置を少し戻します。		
低い位置までディスプレイが下がるので、会議終了後にデスク下（有効寸580mm以下）に収納することができます。 ※電気用品安全法（PSE）技術基準適合品です。※障害物感知機能はスタンド本体および対象物の破損を未然に防ぐものであり、人体への安全を考慮したものではありません。また、全ての条件下において動作を保証するものではありません。		

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)
© 2018 ESCO Co.,Ltd.