

品番 : EA764AJ-171

品名 : 0.1m ミニUSBケーブル(A-ミニB5pin/2.0対応)



販売価格	900円(税抜)／990円(税込)		
カタログ価格	900円(税抜)／990円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2025/12/14 20:15現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1932ページ		



ミニUSBコネクタ対応のUSBケーブル 0.1m

仕様

メーカー	サンワサプライ	型番	KU-AMB501
コネクタ形状	USBシリーズ Aコネクタオス-ミニ USBシリーズ Bコネクタオス(5pin)	ケーブル長	0.1m
パッケージサイズ	W85×H210×D32mm	ケーブル直径	4.2mm
対応機種	<パソコン> USB Aコネクタを持つパソコン <周辺機器> ミニUSB Bコネクタ(5pin)を持つ周辺 機器 ※ソニー製PSP対応 <デジタルカメラ> ソニー Cyber-shot DSC- F828・P1・P2・P10・P20・P3 S /L・P30・P31・P43・P5・P50・P7・P71・P73・P8・U40・U50・V1・W1・P9・S75・S85・U10、Mavica MVC-CD2 富士フイルム FinePix S5000・S7000 キヤノン IXY DIGITAL 300・300a・450・500・L、POWER SHOT A100・A200・Pro1・S1 IS、 EOS KISS Digital オリンパス		

C-2Zoom・C-300Zoom・u-15	
DIGITAL	
Nikon	
COOLPIX D70	
Panasonic	
LUMIX DMC-F7・FZ10・FZ2・LC1	
コニカミノルタ	
DiMAGE G400	
CASIO	
EZ-USB GV-10・20	
京セラ	
CONTAX SL300R T、Finecam L30	
リコー	
Caplio RR30・RR330	
<デジタルビデオカメラ>	
ソニー ハンディカム DCR-PC110、 HDR-SR11/12など	

USBポートを持つパソコンとUSB(ミニUSB Bコネクタ5pin)のインターフェースを持つ周辺機器(デジカメ、PSP、USBハブ、ハードディスク、カードリーダー、MP3プレーヤー、デジタルハンディカムなど)とを接続するケーブルです。

USB IF(USB Implementers Forum)で認証された製品です。

USB2.0の「Hi-SPEED」モード(転送速度480Mbps)に対応した高品質ケーブルです。USB1.1規格(転送速度12Mbps・1.5Mbps)の機器にも使用できます。

銅製の高密度編組みシールド材の内側に密閉型のアルミシールド処理を施した二重シールドケーブルで、低域から高域まで、ほとんどのノイズから大切なデータを守ります。

芯線を2本ずつよりあわせたノイズに強いツイストペア線を使用しています。

内部を樹脂モールドで固め、さらに全面シールド処理を施したモールドコネクタなので、外部干渉を防ぎノイズ対策も万全です。耐振動・耐衝撃性にも優れています。

サビにも強く、経年変化による信号劣化の心配が少ない金メッキ処理を施したピン(コンタクト)を使用しています。

ケーブルから伝送されるノイズを効果的に吸収するノイズフィルターの機能を持つフェライトコアが装着されています。

代替品

	<p>品番 EA764AJ-171A</p> <p>コメント 変更点:メーカー品番・JANコード</p>
--	--

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.