

品番：EA764BY-43

品名：PoEインジェクター(アダプタ型)



販売価格	8,170円(税抜) / 8,987円(税込)		
カタログ価格	8,170円(税抜) / 8,987円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2026/04/04 07:27現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1907ページ		



通常のネットワーク環境に追加するだけでPoE給電対応ネットワークにすることができるアダプタ型のPoEインジェクター

### 仕様

メーカー	サンワサプライ	型番	LAN-GIHINJ4
ポート数	1	規格	IEEE802.3(10BASE-T) IEEE802.3u(100BASE-TX) IEEE802.3ab(1000BASE-T) IEEE802.3af
ポート構成	Dataポート(入力)/1ポートPoE/Dataポート(出力)/1ポート	サイズ	W83×D47×H38mm
重量	100g	カラー	ブラック
スイッチング方式	Store&Forward	通信モード	フルデュプレックス/ハーフデュプレックス
PoE対応ポート出力	af規格/15.4W/1ポート(最大)	消費電力	約21W(最大)
動作時環境条件	使用時温度/0℃~40℃使用時湿度/10%~90%(結露なきこと)	保管時環境条件	保管時温度/-20℃~70℃保管時湿度/5%~90%(結露なきこと)
付属品	取扱説明書	認証規格	VCCI Class B

IEEE802.3af(15.4Wまで)に対応したPoEインジェクターです。

既存ネットワークを変更することなく本製品を追加するだけでPoE給電に対応したネットワーク環境にすることができます。

アダプタ型になっており省スペースに設置が可能です。

高速なギガビット通信に対応していますので、既存ネットワークとPoEデバイスの性能を最大限発揮できます。＜PoEポート使用時の注意点＞※PoE給電に使用するケーブルはカテゴリ5e/6ストレートケーブル、または24AWG/23AWG以上のものを選んでください。推奨ケーブル（サンワサプライ製）・KB-T6POEシリーズ（22AWG）・KB-T6TSシリーズ（23AWG）・KB-T5Tシリーズ（24AWG 単線）※PoE給電は、必ずPoEに対応した機器（PD）にのみ使用してください。※PD機器に使用する前に、必要な電力を確認してください。※本製品（PoEインジェクター）は電気用品安全法（PSE法）の対象外製品ですがPSE法に準拠する試験をクリアし安全性を確保しています。

## 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.