

品番：EA764CD-20A

品名：AC100-250V ノートPC用ACアダプタ・マルチプラグセット



販売価格	9,420円(税抜)／10,362円(税込)		
カタログ価格	9,420円(税抜)／10,362円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2025/05/22 16:35現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ			



仕様

メーカー	サンワサプライ	型番	ACA-DC71MLN
〈セット内容〉	【19】外形3.0mm、内径1.1mm 【22】外形4.5mm、内径2.9mm、センターピンあり、差込部リーチ10.5mm 【33】角型プラグ(11mm×4.65mm)、センターピンあり 【39】外形4.5mm、内径2.9mm、センターピンあり、差込部リーチ12mm 【M】外形5.5mm、内径2.5mm 【E】外形6.5mm、内径4.4mm、センターピンあり 【Z】外形3.5mm、内径1.35mm	定格出力	DC19V/3.42A
サイズ	53(W)×16.5(D)×99(H)mm	重量	150g(AC電源コード、DCプラグ含まず)
ケーブル長	AC1.5m DC:0.6m	コネクタ形状	DCプラグ
プラグ形状	2P	USB PD	非対応
AC100～240V(50/60Hz)			
7種類の変換プラグで様々なノートパソコンに対応できる、65W出力に対応したノートパソコン用マルチACアダプタです。			
名刺サイズで超薄型設計のACアダプタは厚みがわずか16.5mmで、バッグやインナーケースに入れてもかさばりません。			
重さも一般的な65WのACアダプタより軽い約150gで持ち運びに便利です。			

各社ノートパソコンに対応した7種類の接続プラグを付属しており、プラグを取り換えることで様々なノートパソコンに対応できます。※19V以外のノートパソコンへは非対応です。

プラグはパソコン接続時に、横に飛び出さないL型プラグ仕様です。

ケーブルをスッキリまとめることができるケーブルバンド付きです。

過電圧保護、過電流保護、短絡保護、過熱保護の各種保護回路搭載で安全に使用できます。※電気用品安全法(PSE)技術基準適合品です。

代替品

	<table><tr><td>品番</td><td>EA764CD-19</td></tr><tr><td>コメント</td><td>サイズ : 118x51x34mm</td></tr></table>	品番	EA764CD-19	コメント	サイズ : 118x51x34mm
品番	EA764CD-19				
コメント	サイズ : 118x51x34mm				

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.