

品番：EA764BE-3B

品名：3 m ソフトLANケーブル(CAT6準拠)[ブラック]



|         |                              |      |   |
|---------|------------------------------|------|---|
| 販売価格    | 1,520円(税抜)／1,672円(税込)        |      |   |
| カタログ価格  | 1,520円(税抜)／1,672円(税込)        |      |   |
| 在庫数     | 最新在庫: 0 (2025/12/16 14:15現在) |      |   |
| 商品入数    | 1                            | 販売単位 | 個 |
| カタログページ |                              |      |   |



仕様

|                                                                                                                                                                  |           |       |                                                       |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------|-------------------------------------------------------|
| メーカー                                                                                                                                                             | エレコム      | 型番    | LD-GPY/BK3                                            |
| カラー                                                                                                                                                              | ブラック      | カテゴリー | CAT6準拠(10BASE-T、100BASE-TX、1000BASE-T、1000BASE-TXに準拠) |
| コネクタ形状                                                                                                                                                           | RJ-45コネクタ | 長さ(m) | 3                                                     |
| 直径                                                                                                                                                               | 4.4mm     |       |                                                       |
| EU RoHS指令準拠(10物質)                                                                                                                                                |           |       |                                                       |
| ケーブル内に十字介材を使用しながら、従来よりもさらにやわらかく、せまい場所でも楽に取り回せるため、きれいに配線することができます。また、十字介材を使用することで信号の干渉を防止し、高速なデータ転送速度を確保。1000BASE-TX や1000BASE-T といったギガビットでも、安定したネットワーク環境を実現できます。 |           |       |                                                       |
| ケーブルはより線仕様で、単線仕様に比べて曲げに強く断線しにくい特長があるほか、単線仕様のケーブルを床に敷設したときに発生する「あばれ※」がありません。<br>あばれ: まっすぐに伸ばして床においても、一部が床から浮き上がってあばれた状態                                           |           |       |                                                       |
| アセンブリ加工によるブーツタイプのコネクタでは、メーカーによっては幅が広いため、左右のポートが干渉あって接触不良の原因になることがあります。また、ひどい場合は差し込めないようなこともあります。本ケーブルに採用されているスリムコネクタなら、隣接するポートで干渉する心配がありません。                     |           |       |                                                       |
| 爪が折れにくいプロテクタ付きコネクタを採用していますので、安心してコネクタの着脱を行えます。                                                                                                                   |           |       |                                                       |
| ADSL/FTTH/CATV/ISDN環境にも対応                                                                                                                                        |           |       |                                                       |
| より線仕様                                                                                                                                                            |           |       |                                                       |

**株式会社エスコ**

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.