品番: EA764DA-16

品名:2次元バーコードリーダー(Bluetooth)



販売価格	<b>28,000円</b> (税抜)/30,800円(税込)				
カタログ価 格	28,000円(税抜)/30,800円(税込)				
在庫数	最新在庫: <b>2</b> (2025/11/27 00:59現在)				
商品入数	1	販売単位	個		
カタログページ	1925ページ				



Bluetooth対応で2次元と1次元のバーコードが読み取れるバーコードリーダー

## 仕様

メーカー	サンワサプライ	型番	BCR-BT2D4BK
適合規格	Bluetooth 4.2 Class2	インターフェース	USB HID
通信範囲	10m(Class2)※使用環境によって異なります。	メモリ	16MB
電源	内蔵型リチウムポリマーバッテリー	PCS値	20%(大きいか等しい)
読取深度	1D/code 39 8mil 30-240 code 39 13mil 60-360 code 39 13mil 80-4502D/QR 25mil 30-270QR 35mil 35-360QR 45mil 50-440	光源	白色LED/Aiming / 赤色LED
走査速度(スキャンス ピード)	60 frame / sec	動作時間	15時間
充電時間	4.5時間	読取可能コード(1次 元)	JAN, EAN, UPC-A, UPC-E, NW-7 (Codabar), Interleaved 2 of 5(ITF), Industrial 2 of 5, Code 39, Code 128, Matrix 2 of 5, Code 11, Code 32, Code 93, GS1-128, GS1 Databar, GS1 Databar Limited,

			GS1 Databar Expanded※バーコードのサイズや桁数によっては一部読み込みできないものがあります。
読取可能コード(2次 元)	QR Code、Micro QR、PDF417、 Data Matrix、AztecCode、Micro PDF417※バーコードのサイズや桁数 によっては一部読み込みできないもの があります。	日本語QRコード	対応
読取方式	CMOS	分解能 2次元コード	0.2032mm
分解能 1次元コード	0.1016mm	読取角度	ピッチ/360°スキュー/60°チルト/65°
消費電流(動作時)	250mA	サイズ	W68.2×D83.7×H162.2mm
重量	176g	セット内容	本体、充電ケーブル、取扱説明書
対応機種	Windows搭載(DOS/V)パソコン、 Apple Macシリーズ、スマートフォン、タ ブレット、iPad、iPhone※Bluetoothを 搭載する機種	対応OS	Windows 11·10·8.1·8macOS (Monterey) 12·11、macOS 10.12 ~10.15Android 5.0~12iOS 9~15iPadOS 13~15※機種により 対応できないものがあります。

Bluetooth対応でワイヤレスで使える2次元バーコードリーダーです。タブレットを使用してのレジなどにも使えます。

スマートフォンやタブレットなど様々な機器に接続ができます。

パソコンやスマートフォンの画面に表示されたバーコードの読み取りが可能です。

ケーブルを接続すれば有線での使用も可能なので状況に応じて有線・無線の使い分けが可能です。

2次元・1次元どちらのバーコードも読取が可能です。

様々な角度からバーコードを読み取ることができます。《ご注意》※オプションコードはバーコードリーダーの型番によって異なります。※デバイス名はBCR-BT2D4BKではなくBarCode Bluetooth HIDになります。

## 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表) © 2018 ESCO Co.,Ltd.