

品番：EA764DA-26

品名：2次元バーコードリーダー-(Bluetooth/充電クレードル)



販売価格	31,800円(税抜) / 34,980円(税込)		
カタログ価格	31,800円(税抜) / 34,980円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2026/02/21 16:02現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ			



仕様

メーカー	サンワサプライ	型番	BCR-BT2D15
〈セット内容〉	充電クレードル、レシーバー、USBケーブル	インターフェース	USB HID
通信範囲	Bluetooth接続時/30m(Class1) 2.4G接続時/60m ※使用環境によって異なります。	電源	内蔵型リチウムポリマーバッテリー(3.7V/2000mAh)
防塵防水性能	IP42	適合規格	Bluetooth 4.2
メモリ	350KB ※EAN-13のバーコードを約2万件保存可能	PCS値	15%
読取深度	【1次元】 CODE39/3mil 60-100mm、4mil 60-150mm、10mil 40-220mm、40mil 50-650mm UPC EAN/13mil 30-260mm 【2次元】 QR/20mil 30-320mm Data Matrix/8mil 40-135mm PDF417/8mil 20-200mm	光源	White LED Aiming LED/Red LED

走査速度(スキャンスピード)	30frame/sec	動作時間/回数	12時間 充電時間/7時間
読取可能コード(1次元)	JAN, EAN-8, EAN-13, UPC-A, UPC-E, NW-7(Codabar), Interleaved 2 of 5, Industrial 2 of 5, Matrix 2 of 5, Straight 2 of 5, Standard 2 of 5, Code 11, Code 32, Code 39, Code 93, Code 128, ISSN, ISBN, MSI, GS1-128, GS1 Databar, GS1 Databar Limited, GS1 Databar Expanded, GS1 Composite	読取可能コード(2次元)	QR Code, Micro QR, PDF417, Micro PDF417, Data Matrix, MaxiCode, AztecCode, Pharma Code, Codablock A, Codablock F
読取方式	CMOS	分解能 2次元コード	0.18mm QR PCS90%(7mil)
分解能 1次元コード	0.076mm CODE39 PCS90%(3mil)	読取角度	ピッチ/60° スキュー/55° チルト/360°
消費電流(動作時)	236mA	サイズ(W×D×H)mm	75×88×167
重量(g)	184	日本語QR	対応 ※iOS、Androidへの出力は対応しません。

USB/BT/2.4Gワイヤレスと、3種類の接続方法で使用可能な2次元バーコードリーダー  
使用用途や使用機器に応じて接続方法を変更することができます。

メモリ機能内蔵。ネットワークの届かない場所でバーコードを読み取っても、あとからデータを転送することができます。

振動機能付き。  
静かな場所や騒音のある場所でも、バーコードを読み取ったことが振動でわかります。

充電クレードル付き。使い終わったあとの収納もでき、置くだけで充電もできます。

2.4Gのレーザーも充電クレードルに収納できるので、紛失防止になります。

日本語QRの読み取りにも対応しています。  
※iPhoneやAndroidスマートフォンでの出力には対応していません。  
※Windows11のメモ帳では正常に出力が行われない場合があります。

#### 〈対応機種〉

Windows搭載 (DOS/V) パソコン、Apple Macシリーズ、Androidスマートフォン、タブレット、iPad、iPhone  
※Bluetoothを搭載する機種

#### 〈対応OS〉

Windows 11・10  
macOS (Sequoia) 15、macOS (Sonoma) 14、macOS (Ventura) 13、macOS (Monterey) 12、macOS (BigSur) 11、macOS 10.12、  
macOS 10.13、macOS 10.14、macOS 10.15  
iOS 10・11・12・13・14・14.5・15・16・17・18  
iPadOS 13・13.4・14・14.5・15・16・17・18  
Android 10・11・12・13・14・15

## 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

