

品番：EA790AK-31A

品名：防水型デジタルトランシーバー(要登録)



販売価格	38,200円(税抜) / 42,020円(税込)		
カタログ価格	38,200円(税抜) / 42,020円(税込)		
在庫数	最新在庫: 2 (2026/06/06 15:24現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1950ページ		



#### 仕様

メーカー	アルインコ(ALINCO)	型番	DJ-DPS70KA
送信周波数	351.2000~351.38125MHz(30ch)	受信周波数	351.16875~351.38125MHz 30ch+5ch(上空用チャンネル S1~S5)
チャンネル数	30ch (+5ch/上空用チャンネル受信のみ)	変調方式	4値FSK (電波型式F1C、F1D、F1E、 F1F)
送信出力	5W/2W/1W 切り替え式 (偏差: +20%、-50% / アンテナイン ピーダンス: 50Ω)	受信感度	-5dBμ(BER 1%)
受信方式	ダブルスーパーヘテロダイン	低周波出力	700mW以上(最大時)
電源	リチウムイオンバッテリー	定格電圧	7.2V(電池端子)
消費電流	送信時: 2.0A以下(5W)/1.2A以下 (2W)/0.9A以下(1W) 受信時: 500mA以下(音声出力時)	連続使用時間	11時間 (バッテリーセーブオン時15時間)
使用温度範囲	-20℃~+60℃ (充電時: +10℃~+45℃)	防水・防塵	IP67相当(耐塵・防浸)
サイズ	55.8(W)×32.5(D)×95.8(H)mm (アンテナ長: 100mm)	重量	約244g(リチウムイオンバッテリー装着時)
付属品	・リチウムイオンバッテリーパック ・アンテナ	※登録申請必要について	使用に際して事前に有償の申請を行い、登録状(15日程度で発行される)を

	<ul style="list-style-type: none"> <li>・ベルトクリップ</li> <li>・充電スタンド</li> <li>・充電専用ACアダプター</li> <li>・ハンドストラップ</li> <li>・申請書類一式</li> </ul>	<p>受ける必要があります。1台を登録する個別と複数登録する包括申請があり、登録状は5年ごとに更新が必要です。</p> <p>また、1年ごとに電波利用料を納付する義務があり、総務省より送られてくる納付告知書に金額や納付方法が明記されています。申請に関する資料は製品に付属します。</p>
業務に、レジャーに、防災連絡にも使いやすい操作性を追求したハイパワートランシーバー		
免許・資格不要（※登録手続きが必要です。）		
登録局対応		
出力はパワフルな5W、意外に良く飛ぶ2W、電池の持ちが良い1Wの切り替え式		
急速充電器、アンテナ、ベルトクリップ、ハンドストラップまでついたオールインワンパッケージ。		
難燃素材のポリカーボネート製ボディに防水アクセサリポートを採用したIP67相当の耐塵・防浸ボディ。水分や汚れから無線機をしっかりガードします。		
大きな日本語表示と白色系のバックライト、豊富なアイコンで見やすい液晶表示		
内蔵、外部、緊急呼び出しが個別に設定できるマイク感度とノイズキャンセル機能で、クリアな送信音を実現		
受信した声のレベルを均一化するオートゲインコントロール、低音域・高音域の音質調整、受信信号が弱くなったら音で知らせる強度低下通知、ボリュームのレベル固定など、疲れる耳への負担を少なくする機能も充実しています。		
CH番号、受信音レベルのほか「キーロック中です」「電池が減りました」「緊急」のような案内もできる多彩な音声ガイダンス		
独自の秘話キーを追加。S70シリーズだけしか通話できない高セキュリティ秘話（従来コード32,767×強化キー15=491,505通り）		
個別通信では特定の通話だけを録音させる等、細かい設定ができる35分の通信録音機能		
急に倒れたとき信号を自動発報するなど、ニーズに合わせてプログラムできるショックセンサー機能(マンダウン機能)		
パソコン編集ソフトを使えば全角32文字まで自由に編集できるショートメッセージ機能		
<p>【その他機能】</p> <p>大音量700mWのオーディオ出力、一般と拡張の2段階セットモード子機間通話禁止、200名の個別呼び出しと10グループのグループ呼び出し、PTTホールド、コールバック(自声モニター)、7段階のVOX感度、イヤホン断線検知、デュアルオペレーション、設定温度になると警告を発生する温度センサーなど</p>		
RoHS(6物質)対応品		
※24年12月の電波法改定後も使用可能です。		
※AMBE方式以外のデジタル登録局とは通信できません。		

### 代替品

	<p><b>品番</b> EA790AK-33</p> <p><b>コメント</b> 登録申請必要</p>
--	---



**株式会社エスコ**

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.