

品番：EA810CH-5A

品名：DC18.0V/18mm ハンマードリル(充電式)



|         |                              |      |   |
|---------|------------------------------|------|---|
| 販売価格    | 89,000円(税抜) / 97,900円(税込)    |      |   |
| カタログ価格  | 89,000円(税抜) / 97,900円(税込)    |      |   |
| 在庫数     | 最新在庫: 1 (2026/05/06 11:37現在) |      |   |
| 商品入数    | 1                            | 販売単位 | 台 |
| カタログページ | 0832ページ                      |      |   |



小型・軽量・軽速バランス  
重心が手元に近いので取り回しやすく、作業が楽にできます。  
手元から先端までの距離(全長)は271mm

低振動  
防振ゴムによる、ハンドに伝わる衝撃・振動を軽減し、作業を楽にします。

オートストップ機能搭載  
安定した穴あけをサポートし、連続作業時の効率を向上させます。

作業内容に合わせて切替える回転数2段階切替搭載  
回転数・打撃数を落とすことで、柔らかい材料への穴あけがしやすくなります。



高輝度で明るいLEDライト搭載  
暗い場所でも作業がしやすくなります。



### 仕様

|       |                                               |       |                                           |
|-------|-----------------------------------------------|-------|-------------------------------------------|
| メーカー  | HiKOKI                                        | 型番    | DH18DPA(2XPZ)                             |
| 用途    | 鉄工・木工・コンクリートへの穴あけ作業に                          | 仕様    | 標準セット                                     |
| 回転数   | LOWモード:0~800rpm<br>NORMALモード:0~1,080rpm       | 打撃数   | LOWモード:0~4,100回/分<br>NORMALモード:0~5,500回/分 |
| 適用ビット | SDSプラスシャンクタイプ                                 | 穴あけ能力 | コンクリート: φ3.4~18mm<br>鉄工: φ13mm、木工: φ18mm  |
| バッテリー | リチウムイオン(18V/5.0Ah)                            | 充電器   | AC100V                                    |
| 充電時間  | 実用充電:約19分<br>フル充電:約25分                        | サイズ   | 271×81×211(H)mm                           |
| 重量    | 2.5kg(サイドハンドルを含む)                             | モーター  | DCブラシレスモーター                               |
| 付属品   | バッテリー(5.0Ah)×2、急速充電器、デプスゲージ、サイドハンドル、ケース、電池カバー |       |                                           |

#### ※ビット別売

小型・軽量ボディで重心が手元に近いので取り回しやすく、作業が楽にできます。

使用頻度の高い小径サイズの穴あけが速く、作業がはかどります。

RFC機能により先端に急激な負荷がかかるとモーターを停止させ、工具本体が振られてしまう現象を軽減します。

防振ゴムにより、ハンドルに伝わる衝撃・振動を吸収し、低振動を実現しました。

高輝度LEDライトで狙った場所が見やすく、スムーズに作業ができます。

作業内容に合わせて回転数・打撃数を2段階で切替えます。

連続して穴あけをする際に便利な「オートストップ機能」搭載。穴あけ時間を記憶し、記憶した時間で自動的にモーターを停止させます。

電池残量表示付(バッテリー)

正逆転機能付き

## 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.