

品番 : EA813BJ-7B

品名 : DC18.0V インパクトドライバー(充電式)



販売価格	72,500円(税抜)／79,750円(税込)		
カタログ価格	72,500円(税抜)／79,750円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2026/02/05 22:01現在)		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ	0821ページ		



使用可能ボッシュ充電器
GAL 18V-40
GAL 3680CV
使用可能ボッシュプロ用リチウムイオン
バッテリー
A 18V-5.0Ah
PinCore 18V
※ボッシュプロフェッショナル18Vシリーズに限る

仕様

メーカー	ボッシュ	型番	GDR18V-220C
仕様	樹脂ケースセット	最大トルク	220N·m
締付能力	普通ボルトM6-M18 高力ボルトM6-M16	バッテリー	リチウムイオン(18V/5.0Ah)
充電時間	約60分(空→80%充電) 約70分(空→フル充電)	回転数	弱:0~800rpm 中:0~2300rpm 強:0~3400rpm
打撃数	弱:0~1500回/分 中:0~3400回/分 強:0~4000回/分	サイズ	113(W)×77(D)×201(H)mm
重量	1.6kg	付属品	5.0Ahバッテリー(A1850LIB)×2個、 充電器(GAL18V-40)、コネクティビティ チップ、ベルトフック、キャリングケース (L-BOXX136N)
使用可能ピット	六角対辺6.35mm、溝位置13mm ※ピットは別売です。	材質	ポリアミド樹脂(PA)
振動3軸合成値	ネジ締め:20.3m/s ²	使用可能充電器	AL 18…※ GAL 18… GAL 3680CV ※ボッシュプロフェッショナル18Vシ リーズに限る

使用可能バッテリー

A 18…※
GBA18V…
ProCORE 18V…
※ボッシュプロフェッショナル18Vシ
リーズに限る

スマホと繋げて機能設定が可能なコネクト対応

ダブルボールベアリングで芯ブレ低減

【ETP(防塵・防滴機能)を搭載】

電動工具を守る防塵・防滴機能を搭載し、雨のしずくや粉じんから電動工具を守ります。

高効率ECモーター(ブラシレスモーター)採用、作業量、パワーがアップ

ビットを片手で挿入でき、2つのLEDライト付きで使いやすさもバツグン

【3段階(弱・中・強)のパワーコントロール搭載】

3段階の速度トルク設定、ネジ締めモードも調整できるため、優れた操作性を発揮し、様々な用途に対応しやすい。

※ビット別売

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.