


品番：EA813DB-225D

品名：DC14.4V インパクトドライバー-セット(充電式)



販売価格	78,100円(税抜) / 85,910円(税込)		
カタログ価格	78,100円(税抜) / 85,910円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2026/06/20 22:58現在)		
商品入数	1	販売単位	St
カタログページ	0831ページ		



仕様

型番	WH14DDL2(2LYPK)(L)※ESCOオリジナルセット品	メーカー	HiKOKI
仕様	ESCOセット	〈セット内容〉	・DC14.4V 充電式インパクトドライバー ・5本組 (+)#2 衝撃吸収ビット ・1/4"×150mm ビットホルダー ・5本組 鉄工用ドリル(六角軸)

<インパクトドライバー仕様>

- ・用途:小ねじ・小径ボルト・テクスねじなどの締付け、取りはずし
- ・バッテリー:リチウムイオン(14.4V/6.0Ah)
- ・充電時間:約30分
- ・締付能力:小ねじ/4~8mm
普通ボルト/M5~M16
高力ボルト/M5~M14
テクスねじ/φ3.5~6mm
- ・最大トルク:172N・m
- ・無負荷回転数:ソフトモード/ 0~900rpm
ノーマル・パワー・テクスモード/ 0~2,800rpm
- ・打撃数:ソフトモード/ 0~1,800回/分
ノーマル・パワーモード/ 0~3,900回/分
テクスモード/ 0~1,900回/分
- ・防じん・耐水機能:IP56
- ・サイズ:127×29×237(H)mm
- ・重量:1.4kg(バッテリー装着時)
- ・付属品:急速充電器(冷却機能付)、樹脂ケース、バッテリー×2個、電池カバー
- ・新打撃機構トリプルハンマ搭載
- ・カムアウト軽減(ACS機能)ネジ頭をつぶしにくく、作業効率アップ

- ・2.3Lの大容量小物入れ付ケース
- ・無段変速、正逆転、LEDライト、電池残量表示(本体)付

<5本組 衝撃吸収ビット>

- ・サイズ:(+)#2×65(1本)、(+)#2×85(2本)(+)#2×110(2本)
 - ・六角シャンク:6.35mm(1/4")
 - ・溝長:13mm
 - ・材質:クロム・モリブデン・バナジウム鋼(ビット)
- アセチ(樹脂)
- ・マグネット付
 - ・欠けに強い衝撃吸収ビット
 - ・特殊熱処理加工による脅威の耐久性

<ビットホルダー>

- ・六角対辺:1/4"
- ・全長:150mm
- ・届かない箇所や奥まった箇所のねじ回しや穴あけ作業に最適
- ・鉄製ホルダーと耐衝撃キャップで強度アップ
- ・サイズによってカラーが異なります。
- ・ボックスビット、ホールソーは使用できません。

<5本組 鉄工用ドリル(六角軸)>

- ・サイズ:2.0・2.5・3.0・3.5・4.0mm
- ・六角シャンク:6.35mm
- ・材質:HSS(ハイス鋼)
- ・X型シンニング加工(2mm以上)
- ・対応被削材:鉄工、アルミ、真鍮など
- ・インパクトドライバーに使用可能です。

インパクトドライバーに先端工具をセットしたESCOオリジナルセット

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.