

品番：EA813DC-250

品名：DC36V インパクトドライバーセット(充電式)



販売価格	83,200円(税抜) / 91,520円(税込)		
カタログ価格	83,200円(税抜) / 91,520円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2025/06/16 18:59現在)		
商品入数	1	販売単位	St
カタログページ			



仕様

メーカー	HIKOKI	型番	WH 36DD 2XHLSZ※ESCOオリジナルセット品
仕様	ESCOセット	〈セット内容〉	・DC36V 充電式インパクトドライバー ・5本組 (+)#2 衝撃吸収ビット ・1/4"×150mm ビットホルダー

<インパクトドライバー仕様>

- ・バッテリー:リチウムイオン(36V/2.5Ah)
- ・最大トルク:200N・m
- ・締付能力:小ねじ:4~8mm、普通ボルト/M5~M16、高力ボルト/M5~M14、テクスねじ/φ3.5~φ6、コーススレッド/22~125mm
※Bluetooth搭載
- ・充電時間:実用充電/約19分・フル充電/約25分
- ・充電器:AC100V
- ・全長×高さ:118mm×243mm(EA813HF-21A装着時)
- ・ヘッド長:111mm
- ・センターハイト:29mm
- ・重量:1.6kg(バッテリー装着時)
- ・IP規格:IP56(防じん/防水)
- ・先端形状:二面幅6.35mmビット挿入形状
- ・LEDライト:白色LED(9灯)
- ・モーター:直流ブラシレスモーター
- ・カラー:アグレッシブグリーン
- ・付属品:バッテリー×2、急速充電器(冷却機能付)、収納ケース、電池カバー×2、カコぶビット85mm(スレンダータイプ)
- ・”トリプルハンマ”と電子制御により、“使い易さ”とハイパワーを両立
- ・低速時、弱打撃での微調整が可能で作業性が向上
- ・HIKOKIアプリを使用して5つの設定を5段階で調整できます。
(スイッチの遊び、最低回転数、最高回転数、ソフトスタート、低速域の幅)

<ビットホルダー>

- ・六角対辺:1/4"
- ・全長:150mm
- ・届かない箇所や奥まった箇所のねじ回しや穴あけ作業に最適
- ・鉄製ホルダーと耐衝撃キャップで強度アップ
- ・サイズによってカラーが異なります。
- ・ボックスビット、ホールソーは使用できません。

<5本組 衝撃吸収ビット>

- ・サイズ:(+)#2×65(1本)、(+)#2×85(2本)(+)#2×110(2本)
- ・六角シャンク:6.35mm(1/4")
- ・溝長:13mm
- ・材質:クロム・モリブデン・バナジウム鋼(ビット)
- アセチ(樹脂)
- ・マグネット付
- ・欠けに強い衝撃吸収ビット
- ・特殊熱処理加工による脅威の耐久性

インパクトドライバーに先端工具をセットしたESCOオリジナルセット

ケース上部に先端工具類を収納できるスペース付。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.