

品番：EA824NK-1.4

品名：1.4x 48mm ストレートドリル(Co HSS)



|         |                              |      |   |
|---------|------------------------------|------|---|
| 販売価格    | 730円(税抜) / 803円(税込)          |      |   |
| カタログ価格  | 730円(税抜) / 803円(税込)          |      |   |
| 在庫数     | 最新在庫: 8 (2026/06/21 11:38現在) |      |   |
| 商品入数    | 1                            | 販売単位 | 本 |
| カタログページ | 0884ページ                      |      |   |



|     |             |    |          |
|-----|-------------|----|----------|
| 品名  | EA824NK-1.4 | 規格 | 1.4x48mm |
| 材質  | Co-HSS      | 用途 | 鉄鋼用      |
| 刃先径 | 1.4mm       | 全長 | 48mm     |
| 溝長  | 14.5mm      | 入数 | 1本       |
| 先端角 | 135°        |    |          |

|     |             |    |          |
|-----|-------------|----|----------|
| 品名  | EA824NK-1.4 | 規格 | 1.4x48mm |
| 材質  | Co-HSS      | 用途 | 鉄鋼用      |
| 刃先径 | 1.4mm       | 全長 | 48mm     |
| 溝長  | 14.5mm      | 入数 | 1本       |
| 先端角 | 135°        |    |          |


**Co-HSS(コバルトハイス)**  
Co-HSSとは、モリブデンハイスにコバルト(Co)を加えた材質。従来のハイスに比べて、さらに硬度が上がり、耐磨耗性に優れています。その為、ハイスより様々な用途に使用することができます。

|     |             |    |          |
|-----|-------------|----|----------|
| 品名  | EA824NK-1.4 | 規格 | 1.4x48mm |
| 材質  | Co-HSS      | 用途 | 鉄鋼用      |
| 刃先径 | 1.4mm       | 全長 | 48mm     |
| 溝長  | 14.5mm      | 入数 | 1本       |
| 先端角 | 135°        |    |          |

### 仕様

|       |                 |    |           |
|-------|-----------------|----|-----------|
| メーカー  | 不二越 (NACHI)     | 型番 | COSD1.4   |
| 材質    | Co-HSS(コバルトハイス) | 用途 | 厚み≤5Dの鉄鋼用 |
| 刃先径   | 1.4mm           | 全長 | 48mm      |
| 溝長    | 14.5mm          | 入数 | 1本        |
| 先端角   | 135°            |    |           |
| 強ねじれ角 |                 |    |           |

### 代替品

|  |      |               |
|--|------|---------------|
|  | 品番   | EA824AX-1.4   |
|  | コメント | 変更点:TINcoatなし |

### 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.