

品番 : EA824NS-4.4S

品名 : 4.4x 68mm ステンレス用ショートドリル(AG coat・HSS)



|         |                              |      |   |
|---------|------------------------------|------|---|
| 販売価格    | 1,250円(税抜) / 1,375円(税込)      |      |   |
| カタログ価格  | 1,250円(税抜) / 1,375円(税込)      |      |   |
| 在庫数     | 最新在庫: 2 (2026/04/04 20:06現在) |      |   |
| 商品入数    | 1                            | 販売単位 | 本 |
| カタログページ | 0885ページ                      |      |   |



|     |              |       |                  |
|-----|--------------|-------|------------------|
| 品名  | EA824NS-4.4S | 型番    | AGSUS4.4S        |
| 刃先径 | 4.4mm        | 全長    | 68mm             |
| 溝長  | 24mm         | シャンク径 | 6mm              |
| 入数  | 1本入り         | 材質    | 高合金ハイス(AGコーティング) |


|     |              |       |                  |
|-----|--------------|-------|------------------|
| 品名  | EA824NS-4.4S | 型番    | AGSUS4.4S        |
| 刃先径 | 4.4mm        | 全長    | 68mm             |
| 溝長  | 24mm         | シャンク径 | 6mm              |
| 入数  | 1本入り         | 材質    | 高合金ハイス(AGコーティング) |

|     |              |       |                  |
|-----|--------------|-------|------------------|
| 品名  | EA824NS-4.4S | 型番    | AGSUS4.4S        |
| 刃先径 | 4.4mm        | 全長    | 68mm             |
| 溝長  | 24mm         | シャンク径 | 6mm              |
| 入数  | 1本入り         | 材質    | 高合金ハイス(AGコーティング) |

### 仕様

|            |             |       |                  |
|------------|-------------|-------|------------------|
| メーカー       | 不二越 (NACHI) | 型番    | AGSUS4.4         |
| 刃先径        | 4.4mm       | 全長    | 68mm             |
| 溝長         | 24mm        | シャンク径 | 6mm              |
| 入数         | 1本入り        | 材質    | 高合金ハイス(AGコーティング) |
| ステンレス加工に最適 |             |       |                  |
| 対応被削材      | 一般鋼、ステンレス   |       |                  |

### 代替品

|                                                                                    |      |             |
|------------------------------------------------------------------------------------|------|-------------|
|  | 品番   | EA824NS-4.4 |
|                                                                                    | コメント | 4.4x89mm    |

### 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.