

品番：EA824PD-2.7

品名：2.7x150mm ドリルビット(TiAlN coat・Co-HSS)



|         |                              |      |   |
|---------|------------------------------|------|---|
| 販売価格    | 3,430円(税抜) / 3,773円(税込)      |      |   |
| カタログ価格  | 3,430円(税抜) / 3,773円(税込)      |      |   |
| 在庫数     | 最新在庫: 2 (2026/06/21 07:19現在) |      |   |
| 商品入数    | 1                            | 販売単位 | 本 |
| カタログページ | 0884ページ                      |      |   |



| 項目   | 内容     |
|------|--------|
| 材料   | Co-HSS |
| 刃先径  | 2.7mm  |
| 全長   | 150mm  |
| 溝長   | 100mm  |
| 先端角  | 118°   |
| ねじれ角 | 34°    |

| 項目   | 内容     |
|------|--------|
| 材料   | Co-HSS |
| 刃先径  | 2.7mm  |
| 全長   | 150mm  |
| 溝長   | 100mm  |
| 先端角  | 118°   |
| ねじれ角 | 34°    |

AGコーティング  
ハイスドリル、エンドミルに適用するAG系コーティングです。  
高熱性・高摩耗性を兼ねたコーティングです。

| 項目   | 内容     |
|------|--------|
| 材料   | Co-HSS |
| 刃先径  | 2.7mm  |
| 全長   | 150mm  |
| 溝長   | 100mm  |
| 先端角  | 118°   |
| ねじれ角 | 34°    |

### 仕様

|                             |                            |     |               |
|-----------------------------|----------------------------|-----|---------------|
| メーカー                        | 不二越 (NACHI)                | 型番  | AGPLSD2.7×150 |
| 材質                          | Co-HSS(コバルトハイス)            | 刃先径 | 2.7mm         |
| 全長                          | 150mm                      | 溝長  | 100mm         |
| 対応被削材                       | 炭素鋼、合金鋼調質鋼、ダイス鋼、プリハードン鋼、鋳鉄 | 先端角 | 118°          |
| ねじれ角                        | 34°                        |     |               |
| AGコーティング                    |                            |     |               |
| 生材から型鋼までの深穴加工に最適です。         |                            |     |               |
| L/15~20までの深穴をノンステップで加工できます。 |                            |     |               |
| 平滑化コーティングで安定したトルク変動         |                            |     |               |

### 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.