



品番：EA824RB-11.0

品名：11.0x 80mm イントゥミル(TiN coat・Co-HSS/4枚刃)



| | | | |
|---------|------------------------------|------|---|
| 販売価格 | 5,810円(税抜) / 6,391円(税込) | | |
| カタログ価格 | 5,810円(税抜) / 6,391円(税込) | | |
| 在庫数 | 最新在庫: 2 (2026/05/04 23:55現在) | | |
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 |
| カタログページ | 0894ページ | | |



| | | | |
|-------|-----------------|-------|----------------|
| 品名 | EA824RB-11.0 | 型番 | 4GE11 |
| 材質 | Co-HSS(TiNコート) | 刃先径 | 11.0mm |
| 全長 | 80mm | シャンク径 | 12mm |
| 溝長 | 30mm | 用途 | 側面加工用 中仕上げ~仕上げ |
| 対応被削材 | 銅、ステンレス、アルミ、一般鋼 | | |


| | | | |
|-------|-----------------|-------|----------------|
| 品名 | EA824RA-11.0 | 型番 | 4GE11 |
| 材質 | Co-HSS(TiNコート) | 刃先径 | 11.0mm |
| 全長 | 80mm | シャンク径 | 12mm |
| 溝長 | 30mm | 用途 | 側面加工用 中仕上げ~仕上げ |
| 対応被削材 | 銅、ステンレス、アルミ、一般鋼 | | |

Co-HSS(コバルトハイス)
Co-HSSとは、モリブデンハイスにコバルト(Co)を加えた材質。従来のハイスに比べて、さらに硬度が上がり、耐磨耗性に優れています。その為、ハイスより様々な用途に使用することができます。

仕様

| | | | |
|-------|---------------------------|-------|----------------|
| メーカー | 不二越 (NACHI) | 型番 | 4GE11 |
| 材質 | Co-HSS(コバルトハイス)・TiNコーティング | 刃先径 | 11.0mm |
| 全長 | 80mm | シャンク径 | 12mm |
| 溝長 | 30mm | 用途 | 側面加工用 中仕上げ~仕上げ |
| 対応被削材 | 銅、ステンレス、アルミ、一般鋼 | | |

代替品

| | |
|--|-----------------------------|
|  | 品番 EA824RA-11.0 コメント 2枚刃 |
|--|-----------------------------|

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.