



品番：EA827NC-2

品名：φ11 x1/3ct ダイヤモンド単石ドレッサー



|         |                              |      |   |
|---------|------------------------------|------|---|
| 販売価格    | 6,750円(税抜) / 7,425円(税込)      |      |   |
| カタログ価格  | 6,750円(税抜) / 7,425円(税込)      |      |   |
| 在庫数     | 最新在庫: 2 (2026/05/26 03:34現在) |      |   |
| 商品入数    | 1                            | 販売単位 | 本 |
| カタログページ | 0978ページ                      |      |   |



### 仕様

|                   |                                                                                                                                                                                              |          |           |
|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------|
| ダイヤモンドサイズ(約:カラット) | 1/3                                                                                                                                                                                          | シャンク部サイズ | φ11×100mm |
| 材質                | 鋼鉄                                                                                                                                                                                           | 重量       | 約73g      |
| 用途                | 【目直し】<br>研削砥石の目つぶれ、又は目詰まりを起こした砥粒を取り除き、新しく鋭い砥粒切れ刃を作り出すとともに、砥石の気孔に詰まった切りくずを除き、新しい切りくず空隙をつくる作業<br>【形直し】<br>研削砥石の作業面を砥石軸中心に対して同心に成形する作業<br>【成形】<br>精密な総形研削用砥石、ねじ研削用砥石、又は歯車研削用砥石などを必要とする形状に成形する作業 |          |           |


一般砥石の目詰まりや形成型に最適

先端にダイヤモンドが埋め込まれています

#### 【ダイヤモンドの大きさの選択について】

- ・一般砥石 φ 150mm以下、砥石幅25mm以下: 1/3~3/4サイズ
- ・一般砥石 φ 150mm以上、砥石幅25mm以上: 3/4~1.0サイズ
- ・一般砥石 φ 300mm以上、砥石幅25~40mm: 1.0~1.5サイズ
- ・一般砥石 φ 450mm以上、砥石幅50mm以上: 1.5~3.0サイズ

代替品

|                                                                                  |                                                                              |
|----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
|  | <p>品番 EA827NB-2<br/>コメント シャンク径: <math>\Phi 11 \rightarrow \Phi 10</math></p> |
|----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.