

品番：EA829VK-1

品名：M 3-M12 タップダイスセット(細目/並目)



販売価格	18,400円(税抜)／ 20,240円(税込)		
カタログ価格	18,400円(税抜)／20,240円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 （2025/05/08 05:26現在）		
商品入数	1	販売単位	組
カタログページ			



品名	M3×0.5	M4×0.7	M4×0.75	M5×0.8	M5×0.9	M6×1.0	M7×1.0	M8×1.0	M8×1.25	M9×1.0	M9×1.25	M10×1.25	M10×1.5	M11×1.5
単位	組	組	組	組	組	組	組	組	組	組	組	組	組	組
数量	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1

仕様

<セット内容>
ダイス(メトリック):M3×0.5
ダイス(メトリック):M4×0.7
ダイス(メトリック):M4×0.75
ダイス(メトリック):M5×0.8
ダイス(メトリック):M5×0.9
ダイス(メトリック):M6×1.0
ダイス(メトリック):M7×1.0
ダイス(メトリック):M8×1.0
ダイス(メトリック):M8×1.25
ダイス(メトリック):M9×1.0
ダイス(メトリック):M9×1.25
ダイス(メトリック):M10×1.25
ダイス(メトリック):M10×1.5
ダイス(メトリック):M11×1.5

ダイス(メトリック):M12×1.5			
ダイス(メトリック):M12×1.75			
ダイス(BSP):1/8”×28			
タップ(メトリック):M3×0.5			
タップ(メトリック):M4×0.7			
タップ(メトリック):M4×0.75			
タップ(メトリック):M5×0.8			
タップ(メトリック):M5×0.9			
タップ(メトリック):M6×1.0			
タップ(メトリック):M7×1.0			
タップ(メトリック):M8×1.0			
タップ(メトリック):M8×1.25			
タップ(メトリック):M9×1.0			
タップ(メトリック):M9×1.25			
タップ(メトリック):M10×1.25			
タップ(メトリック):M10×1.5			
タップ(メトリック):M11×1.5			
タップ(メトリック):M12×1.5			
タップ(メトリック):M12×1.75			
タップ(BSP):1/8”×28			
ダイスハンドル(2本)			
タップハンドル(3本)			
ピッチゲージ16枚組(メトリック、0.35～3mmまで)			
スクリュードライバー			
プラスチックケースサイズ	265×140×40mm	総重量	1.83kg
材質	高炭素鋼		

代替品

	品番	EA829VX-21
	コメント	仕様をご確認ください。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.