


品番：EA864AH-1A

品名：AC100V/56W 網袋方式捕虫器(屋内用)



販売価格	33,000円(税抜)／36,300円(税込)		
カタログ価格	33,000円(税抜)／36,300円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2025/12/17 18:31現在)		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ	2207ページ		



仕様

メーカー	石崎電機製作所(SURE)	型番	MC-8300
捕虫方式	網袋方式	電源	AC100V 50/60Hz
使用電力	56W	モーター	26W
誘虫ランプ	30W円形×1灯	有効面積	60～120㎡
サイズ	φ305×250mm(捕虫袋除く)	質量	約2.5kg
コード長	1.8m	設置方法	チェーン吊下げ式(床1.8m以上)
付属品	誘虫ランプ丸型30W×1灯、 捕虫袋×2枚、吊りチェーン組(チェーン・吊り環・スプリングフック)、 吊下げネジ×1個、反射シート×6枚	対象害虫	コナガ、キノコバエ、ヨトウガ、ハモグリバエ、タバコガ、カメムシなど
設置場所	ガラス温室、パルプ工場、選果場、魚介類加工工場、環境施設、牧場、畜舎、食品加工工場、印刷・包装工場、ボトル・容器成形工場、物流倉庫など		

屋内用

本体・傘・網袋は抗菌仕様です。衛生的に使用できます。

高電圧を使用しないため安全軽量
ネジスライド式で器具と胴体の着脱が簡単
大・中規模設備用 30W誘虫ランプで広範囲の誘虫効果が望めます。
誘虫ランプで虫を誘引し、モーターファンで網袋に捕獲。
ランニングコストが安く、取付場所に困りません。
虫が感電するパチパチ音がしません。
構造がシンプルで故障が発生しにくい。
通気性の良いコンパクト捕虫袋
静音タイプモーター
スプリングフックも付いているので取り付け・取り外しも容易に
虫が侵入する出入り口の内側に設置してください。また、屋内に侵入した虫が近づいても周辺に影響のない所に設置すれば、効果的に虫を捕獲でき、クリーンな環境が作れます。
<使用上の注意> ・器具の取付けの高さは誘虫効果を高めるため、人や家畜が容易に触れないように屋内器具は床面より1.8m以上、屋外用は高さ地上1.8m以上に設置して下さい。 ・また他の工作物 (壁、植木等) より30cm以上離して設置して下さい。 ・揮発性引火物、爆発物が近くにある場所(ガソリンスタンド等)には設置を避けて下さい。 ・屋外用の器具の設置には風圧等の外圧により落下の危険が十分考えられますので設置方法にはご注意下さい。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.