

品番：EA864CS-21

品名：[単4x2本] 転倒検知警報器



販売価格	59,800円(税抜) / 65,780円(税込)		
カタログ価格	59,800円(税抜) / 65,780円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2026/06/21 15:35現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ			




仕様

メーカー	竹中エンジニアリング(TAKEX)	型番	EXH-TK12
サイズ	80×16×50(H)mm	電源	単4電池×2本(付属)
電池寿命	約2年(常温時、1日1回送信 および10秒間警報音鳴動として) (電池寿命は常温時での運用における目安であり保証値ではありません)	送信部(使用周波数帯)	426MHz帯・4波(小電力セキュリティシステムの無線設備)
送信部(出力)	10mW以下	送信部(空中線)	内蔵型
送信部(電波到達距離)	100m以内(見通し距離)	傾斜検知角度	鉛直線より約60°以上(復旧:約50°)
タイマー設定	倒れ検知タイマー:10秒、30秒、1分、2分 警報遅延タイマー:なし、10秒 検知延長タイマー:なし、5分	操作スイッチ	非常ボタン 停止ボタン
警報音	予備警報音(ピッ、ピッ、ピッ、ピッ) 本警報音 (ピリリリ、ピリリリ) 標準音量 :約90dB/1m テスト音量:約70dB/1m (ただし電池消耗時、音量が極端に小さくなる場合があります)	表示灯 (非常ボタン赤色LED)	送信時:点灯 検知延長タイマー時:2秒に1回点灯 電池切れ時:5秒に1回点灯 倒れ検知確認時:点滅
使用可能温度範囲	-10℃~+50℃ (0℃以下、あるいは40℃以上では電池の性能が低下する場合があります)	付加機能	電池切れ報知機能 定期送信機能

			警報音量切替機能 倒れ検知確認機能 送信周波数切替機能
重量	約80g(電池、クリップ含む)	材質	本体・クリップ:樹脂
装着した人が、設定時間以上倒れた状態を続けると、異常事態とみなして警報音がなり、同時に小電力無線信号を自動送信します。 (転倒検知タイマー:10秒・30秒・1分・2分のいずれが設定可能)			
転倒検知延長タイマー機能付きです。(5分間延長対応)			
当社従来品に比べ防塵・防雨性能が向上しました。(IP54相当)			
ズボンのベルトなどに簡単に装着可能な携帯用クリップ付き(小型・軽量な成形)			
4周波切替対応型で、大型案件への対応も可能です。			
押しボタン機能もあり、緊急コールもできます。			
警報遅延タイマー機能(予備警報音鳴動10秒後送信)付きです。			

代替品

	<p>品番 EA864CS-21B コメント 変更点:なし</p>
---	---

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.