


品番：EA864CS-21B

品名：[単4x2本] 転倒検知警報器



| | | | |
|---------|------------------------------|------|---|
| 販売価格 | 66,000円(税抜) / 72,600円(税込) | | |
| カタログ価格 | 66,000円(税抜) / 72,600円(税込) | | |
| 在庫数 | 最新在庫: 1 (2026/06/21 16:39現在) | | |
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 |
| カタログページ | | | |



仕様

| | | | |
|-----------------|--|-------------|---|
| メーカー | 竹中エンジニアリング(TAKEX) | 型番 | TXF-130 |
| 音量 | 90dB(機器正面1mにて) | 検知時間 | 10秒~2分 |
| 電源 | 単4電池×2本(付属) | サイズ | 80×16×50(H)mm |
| 重量 | 80g(電池、クリップ含む) | 電波到達距離 | 100m(見通し距離) |
| 電池寿命 | 約2年(常温時、1日1回送信および10秒間警報音鳴動として) | 送信部(使用周波数帯) | 426MHz帯・4波(小電力セキュリティシステムの無線設備) |
| 送信部(出力) | 10mW以下 | 送信部(空中線) | 内蔵型 |
| 傾斜検知角度 | 鉛直線より約60°以上(復旧:約50°) | タイマー設定 | 倒れ検知タイマー:10秒、30秒、1分、2分 警報遅延タイマー:なし、10秒 検知延長タイマー:なし、5分 |
| 操作スイッチ | 非常ボタン 停止ボタン | 警報音 | 予備警報音(ピッ、ピッ、ピッ、ピッ) 本警報音 (ピリリリ、ピリリリ) 標準音量 :約90dB/1m テスト音量:約70dB/1m (ただし電池消耗時、音量が極端に小さくなる場合があります) |
| 表示灯(非常ボタン赤色LED) | 送信時:点灯 検知延長タイマー時:2秒に1回点灯 電池切れ時:5秒に1回点灯 倒れ検知確認時:点滅 | 使用可能温度範囲 | -10℃~+50℃ (0℃以下、あるいは40℃以上では電池の性能が低下する場合があります) |

| | | | |
|--|---|-------|------------------|
| 付加機能 | 電池切れ報知機能 定期送信機能 警報音量切替機能 倒れ検知確認機能 送信周波数切替機能 | 材質 | 本体、クリップ:樹脂(ブラック) |
| 防塵・防水 | IP54相当 | 対応中継機 | EA864CM-21A・-22 |
| <p>装着した人が、設定時間以上倒れた状態を続けると、異常事態とみなして警報音がなり、同時に小電力無線信号を自動送信します。 (転倒検知タイマー:10秒・30秒・1分・2分のいずれか設定可能)</p> | | | |
| <p>押しボタン機能もあり、緊急コールもできます。</p> | | | |
| <p>転倒検知延長タイマー機能付きです。(5分間延長対応)</p> | | | |
| <p>ズボンのベルトなどに簡単に装着可能な携帯用クリップ付(小型・軽量)</p> | | | |
| <p>4周波切替対応型で、大型案件への対応も可能です。</p> | | | |
| <p>警報遅延タイマー機能(予備警報音鳴動10秒後送信)付きです。</p> | | | |
| <p>屋外でも安心にご使用いただけます。</p> | | | |
| <p>注意:付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入ください。</p> | | | |

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.