品番: EA864CS-21A

品名:[単4x2本] 転倒検知警報器



販売価格	66,000円(税抜) / 72,600円(税込)				
カタログ価 格	66,000円(税抜)/72,600円(税込)				
在庫数	最新在庫: 0 (2025/11/09 12:31現在)				
商品入数	1	販売単位	個		
カタログページ					











仕様

メーカー	竹中エンジニアリング(TAKEX)	型番	EXH-TK12
音量	90dB(機器正面1mにて)	検知時間	10秒~2分
電源	単4電池×2本(付属)	サイズ	80×16×50(H)mm
重量	80g(電池、クリップ含む)	電波到達距離	100m(見通し距離)
電池寿命	約2年(常温時、1日1回送信 および 10秒間警報音鳴動として) (電池寿命は常温時での運用における 目安であり保証値ではありません)	送信部(使用周波数帯)	426MHz帯・4波(小電力セキュリティシステムの無線設備)
送信部(出力)	10mW以下	送信部(空中線)	内蔵型
傾斜検知角度	鉛直線より約60°以上(復旧:約50°)	タイマー設定	倒れ検知タイマー:10秒、30秒、1分、2分 警報遅延タイマー:なし、10秒 検知延長タイマー:なし、5分
操作スイッチ	非常ボタン停止ボタン	警報音	予備警報音(ピッ、ピッ、ピッ、ピッ) 本警報音 (ピリリリ、ピリリリ) 標準音量 :約90dB/1m テスト音量:約70dB/1m (ただし電池消耗時、音量が極端に小 さくなる場合があります)
表示灯(非常ボタン赤色 LED)	送信時: 点灯 検知延長タイマー時: 2秒に1回点灯	使用可能温度範囲	−10℃~+50℃ (0℃以下、あるいは40℃以上では電池

	電池切れ時:5秒に1回点灯 倒れ検知確認時:点滅		の性能が低下する場合があります)
付加機能	電池切れ報知機能 定期送信機能 警報音量切替機能 倒れ検知確認機能 送信周波数切替機能	材質	本体、クリップ:樹脂(ブラック)
対応中継機	EA864CM-21A·-22		

装着した人が、設定時間以上倒れた状態を続けると、異常事態とみなして警報音がなり、同時に小電力無線信号を自動送信します。 (転倒検知タイマー:10秒・30秒・1分・2分のいずれか設定可能)

押しボタン機能もあり、緊急コールもできます。

転倒検知延長タイマー機能付きです。(5分間延長対応)

防塵·防雨性能:IP54相当

ズボンのベルトなどに簡単に装着可能な携帯用クリップ付(小型・軽量)

4周波切替対応型で、大型案件への対応も可能です。

警報遅延タイマー機能(予備警報音鳴動10秒後送信)付きです。

注意:付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入ください。

代替品



品番 EA864CS-21B 変更点:ブランド

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表) © 2018 ESCO Co.,Ltd.