

品番：EA864CT-7

品名：[充電式] 携帯型受信機



販売価格	57,500円(税抜) / 63,250円(税込)		
カタログ価格	57,500円(税抜) / 63,250円(税込)		
在庫数	最新在庫: 2 (2026/06/21 15:36現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	2309ページ		



#### 仕様

メーカー	竹中エンジニアリング(TAKEEX)	型番	RXF-60K
電波到達距離	約100m(見通し距離)	電源	ニッケル水素電池×1本(付属)
使用周波数帯	426MHz帯・4波(小電力セキュリティシステムの無線設備)	送信機登録可能台数	50台
連続使用時間	満充電時50時間以上(待機状態)	充電時間	約5時間
サイズ	36×21.5×103.7(H)mm	重量	約60g(電池含む)
対応中継機	EA864CM-21A・-22	空中線	ヘリカルアンテナ
液晶表示	・警報、異常発生時に表示(メモリー機能あり) ・登録、消去、点検、確認時など操作時に表示 ・充電エラー	液晶バックライト	あり(緑色)
内蔵ブザー	警報、タンパ-発生時:『ピピピピ...』 鳴動時間(20秒、2分、5分、10分)音量は『大』『中』『小』『無音』の4段階に設定可能 各ボタン操作時:『ピッ』(音量固定式) 点検モード時:『プッ』(音量固定式) 登録エラ-時:『ブー』(音量固定式)	バイブレータ	警報、タンパ-発生時:動作時間は内蔵ブザ-鳴動時間に連動 ON / OFF設定可
使用可能温度範囲	-10℃~+50℃(充電時:0~45℃) (0℃以下あるいは+40℃以上では、電	付帯機能	受信周波数切替機能、タンパー異常報知機能、電池切れ異常報知機能、定期

	池の機能が低下することがあります)		送信異常報知機能、環境異常報知機能、メモリー機能、充電異常検出機能、外部通信機能
材質	ABS樹脂(パールシルバー塗装)		
小型・軽量・携帯性が抜群			
無線の周波数を4種類から選択して切り替えることができますので、他の無線システムの混信の危険性を低減することができます。受信エリア内で移動中でも、本機を携帯していただくだけで、手元で各送信機の状態を知ることができますので、警報発生をリアルタイムにお知らせすることができます。			
最大50台まで登録することが可能です。 任意に入力した3桁の送信機CHを部屋番号などにして表示させることが可能なため、学校や工場、介護施設や、大規模施設に対応できます。			
液晶画面を搭載することで、機器のCH、登録No.、シリアルNo.(S/N)、異常内容などを分かりやすく表示します。 また電池の残量も確認できます。			
警報発生を4段階の音量調整が可能なブザーとバイブレータでお知らせします。また、ブザー音とバイブレータの併用も可能です。 妨害電波や周辺ノイズを一定時間受信した場合に出力する環境異常表示、送信機の電池切れ、タンパー、定期送信異常も液晶表示でお知らせします。 点検モードにすると、電波の受信状態を4段階アンテナ表示で確認できます。			
高さ104mm(アンテナ含む)、幅36mm、厚み21.5mmの手のひらサイズで携帯性が抜群です。 外観も高級感のあるパールシルバー色で操作性を考慮した、スマートなデザインに仕上がっています。			
登録を確認できる登録内容確認モード			
登録の消去は送信機ごとに個別、または一括で実行可能			

## 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.