


品番 : EA864CS-22B

品名 : [単4x3本] 転倒検知警報器(防爆)



|         |                              |      |   |
|---------|------------------------------|------|---|
| 販売価格    | 82,500円(税抜)／90,750円(税込)      |      |   |
| カタログ価格  | 82,500円(税抜)／90,750円(税込)      |      |   |
| 在庫数     | 最新在庫: 0 (2026/02/06 17:30現在) |      |   |
| 商品入数    | 1                            | 販売単位 | 個 |
| カタログページ |                              |      |   |



## 仕様

|          |  |            |                                |
|----------|--|------------|--------------------------------|
| メーカー     | 竹中エンジニアリング(TAKEX)                                    | 型番         | TX-130B                        |
| 音量       | 90dB(機器正面1mにて)                                       | 検知時間       | 10秒～2分                         |
| 防爆構造     | 本質安全防爆(ia)   | 電源         | 単4電池×3本(付属)                    |
| サイズ      | 112×23×70(H)mm                                       | 重量         | 約150g(電池、ソフトケース含む)             |
| 対応中継機    | EA864CM-21A-22                                       | 電池寿命       | 約1年(常温時、1日1回送信および10秒間警報音鳴動として) |
| 対象ガス     | 爆発等級2、発火度G3  | 検定合格番号     | 第T70044号                       |
| 送信部      | 使用周波数帯:426MHz帯(小電力セキュリティシステムの無線設備)                   | 傾斜検知角度     | 鉛直線より60°～135°                  |
| タイマー設定   | 倒れ検知タイマー:10秒、30秒、60秒、120秒<br>送信ディレイタイマー:0(なし)、10秒    | 操作スイッチ     | 通常ボタン<br>復旧ボタン                 |
| 警報音      | 予備警報音(ピッ、ピッ、ピッ、ピッ)<br>本警報音(ピリリリ、ピリリリ)<br>音量:約90dB/1m | 表示灯(赤色LED) | 送信(出力)時:点灯<br>電池切れ時:点滅         |
| 使用可能温度範囲 | -10°C～+50°C(0°C以下、あるいは40°C以上では電池の性能が低下する場合があります)     | 付帯機能       | 電池切れ報知機能<br>定期送信機能             |
| 材質       | 本体・ソフトケース:樹脂   |            |                                |

防爆・防滴型なので、さまざまな現場環境での運用が可能です。  
(※付属のソフトケースに挿入して携帯した場合、防滴構造となります。)

装着者が設定時間以上倒れた状態を続けると、異常事態とみなして警報音が鳴り、同時に小電力無線信号を自動送信します。

押しボタンによる緊急コールもできます。

付属のソフトケースを使用することで、ズボンのベルトなどに装着可能です。

送信ディレイタイマー機能付(予備警報音鳴動10秒後送信)

注意:付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入ください。

### 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.