

品番：EA897AN-31

品名：AC100V/ 450mm ミストファン



仕様

|         |                              |      |   |
|---------|------------------------------|------|---|
| 販売価格    | 67,800円(税抜)／ 74,580円(税込)     |      |   |
| カタログ価格  | 67,800円(税抜)／74,580円(税込)      |      |   |
| 在庫数     | 最新在庫: 0 （2025/09/19 11:31現在） |      |   |
| 商品入数    | 1                            | 販売単位 | 台 |
| カタログページ | 0059ページ                      |      |   |

|               |                                                                                                        |               |                      |
|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------------|
| メーカー          | ナカトミ                                                                                                   | 型番            | MISF-45              |
| ファン径          | 450mm                                                                                                  | コード           | 本体:2.4m<br>タンク:5.0m  |
| 電源            | AC100V(50/60Hz)                                                                                        | 消費電力(50/60Hz) | 90/118W              |
| 首振角度          | 75°                                                                                                    | 俯仰角度          | 3段階                  |
| 最大風速(50/60Hz) | 268/305m/min                                                                                           | 最大風量(50/60Hz) | 141/161m3/min        |
| 噴霧量           | 0.06/0.10(強運転時)L/min                                                                                   | 騒音値           | 66/70dB              |
| サイズ           | 本体:1150(W)×1000(D)<br>×1345～1510(H)mm<br>タンク:395(W)×435(D)×735(H)<br>mm                                | タンク容量         | 30L                  |
| 材質            | 羽根:アルミ製                                                                                                | 重量            | 本体:12.9kg<br>タンク:8kg |
| 注意            | ・タンクに水切れセンサーは付いていません。タンク内の水量を確認の上、ご使用ください。<br>・タンク内が空の状態で使用すると、ポンプが故障する原因になります。<br>・設置の際は、余水ホースをたるませない |               |                      |

|                        |                                                          |  |
|------------------------|----------------------------------------------------------|--|
|                        | <p>いでください。ホースはたるまない長さ<br/>にカットして接続することを推奨いたし<br/>ます。</p> |  |
| 左右自動首振り、強中弱の3段階風量調節    |                                                          |  |
| 全閉型モーター                |                                                          |  |
| 夏場・冬場の乾燥対策に！           |                                                          |  |
| 熱中対策にも最適！ミスト+ファンで快適冷却！ |                                                          |  |
| 工場における粉塵対策、園芸作業等の加湿に   |                                                          |  |
| 高温になると止まる、サーマルプロテクター付  |                                                          |  |
| 30Lの大型タンク 水道用給水標準装備    |                                                          |  |
| 移動に便利なハンドル付            |                                                          |  |
| 自動首振りツマミ付              |                                                          |  |
| 満水停止機能                 |                                                          |  |

代替品

|                                                                                     |                                                                              |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
|  | <div>品番</div> <div>EA897AN-31A</div> <div>コメント</div> <div>変更点:ミスト発生方法、</div> |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|