

品番 : EA897PA-21A

品名 : AC100V/DC14.4-18V 送風機(充電式)



|         |                              |      |   |
|---------|------------------------------|------|---|
| 販売価格    | 19,900円(税抜) / 21,890円(税込)    |      |   |
| カタログ価格  | 19,900円(税抜) / 21,890円(税込)    |      |   |
| 在庫数     | 最新在庫: 1 (2026/05/19 22:55現在) |      |   |
| 商品入数    | 1                            | 販売単位 | 個 |
| カタログページ | 0061ページ                      |      |   |



#### 仕様

|                |                                                                                                                                                                                                                                     |        |                      |
|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------------------|
| メーカー           | パナソニック                                                                                                                                                                                                                              | 型番     | EZ37A4-B             |
| ファン径           | 255mm                                                                                                                                                                                                                               | 電源     | AC100V               |
| 消費電力           | 待機時0.04W(100V)<br>動作時最大約16W(100V)                                                                                                                                                                                                   | 風速     | 強:190m/分<br>弱:160m/分 |
| サイズ            | 370(W)×264(D)×620(H)mm                                                                                                                                                                                                              | 重量     | 3.1kg                |
| 付属品            | ACアダプタ                                                                                                                                                                                                                              | オフタイマー | 3段階(1時間/2時間/4時間)     |
| 首振り機能          | 自動(左右各36°)                                                                                                                                                                                                                          | 風向調節   | 手動(左右各90°)           |
| 連続点灯時間(目安:満充電) | 【18V】<br>《5.0Ah:EA813PB-18B(EZ9L54)》<br>強:約5時間40分、弱:約7時間50分<br>《3.0Ah:EA813PB-18(EZ9L53)》<br>強:約3時間20分、弱:約4時間40分<br>【14.4V】<br>《5.0Ah:EA813PB-14.4C(EZ9L48)》強:約4時間30分、弱:約6時間20分<br>《2.0Ah:EA813PB-14.4A(EZ9L47)》強:約1時間50分、弱:約2時間30分 |        |                      |

14.4V/18V両方の電池が使える工事用充電扇風機

涼風が行き渡る首振り機能付

角度調整でき高所へも快適送風

持ち運びがラクなハンドル付

車載・収納時にコンパクトな折りたたみ式(幅141mm)

AC電源に対応し、連続運転も可能

バッテリー、充電器は別売

**株式会社エスコ**

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.