

品番：EA913VL-100

品名：17L 非常用浄水器(ポリタンク型/加圧式)



販売価格	33,200円(税抜) / 36,520円(税込)		
カタログ価格	33,200円(税抜) / 36,520円(税込)		
在庫数	最新在庫: 6 (2025/08/28 01:29現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	2413ページ2513ページ		



かんたん操作ですぐに浄水可能!

特許取得の高性能フィルターで大腸菌、一般細菌、臭いなどを除去!!

仕様

メーカー	ミヤサカ工業	型番	MJMI-02
商品名	コックン飲めるゾウ ミニ	用途	災害で断水時に威力を発揮! 個人・学校・企業・行政など保管にも便利 なポリタンク型非常用浄水器
タンク容量	約17L	加圧方式	手動式(専用エアポンプ)
浄水能力	約250L/時 (0.05MPa加圧時)	浄水可能な水	期限切れペットボトル水、雨水、風呂水 (入浴剤入りは不可)、貯水タンク水、 夏場のプール水、放置した水道水など
総浄水量	ペットボトルの水など: 5000L 入浴後の風呂水など: 約200~300L 河川・プールの水・貯水槽の水など: 3000L以上 (汚れの程度により差が出ます)	使用フィルター	・ゴミ取りプレフィルター ・活性炭フィルター3層 (臭気、塩素等の除去) ・大型MF中空糸膜フィルター (一般細菌、大腸菌等の除去)
フィルター寿命(目安)	約5年(未使用時)	材質	タンク: PE ポンプ: PP、アルミ コック部: PP フィルターケース: ABS樹脂
サイズ	220(W)×330(D)×500(H)mm	重量	約2kg

・かんたん操作ですぐに浄水可能!

水を入れてポンプするだけ。誰でもかんたんに浄水できます

・大腸菌、一般細菌、臭いなどを除去!

高性能フィルターにより病原細菌(大腸菌、コレラ菌、バクテリア、チフス、インフルエンザなど)、カビ、原生動物、PFOA・PFOS(有機フッ素化合物)や「家庭用品品質表示」に定められた13物質を除去し安心して飲めるキレイな水にかんたんに浄水できます

・高い浄水能力で多量の水を浄水!

最大1時間に約250Lの飲料水を作ることができます

・災害時の衛生環境の保持に!

専用シャワー(別売/品番:EA913VL-102)を使用することで、避難所や自宅でシャワーもできます。災害時の衛生環境の保持にも貢献

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.