


品番 : EA91B-1

品名 : [79個組] 工具セット(シャッター付)



販売価格	235,000円(税抜) / 258,500円(税込)		
カタログ価格	235,000円(税抜) / 258,500円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2026/01/22 21:20現在)		
商品入数	1	販売単位	St
カタログページ			



#### 仕様

メーカー	京都機械工具 (KTC)	型番	MK93
ケースサイズ(シャッター付)	1125(W)×145(D)×630(H)mm (スチール製)	重量	31.5kg
入組み点数	79		

#### 〈セット内容〉

(3/8")ソケット(6角)	5.5・7・8・10・12mm	(3/8")ソケット(12角)	13mm
(3/8")ラチェットハンドル	180mm	(3/8")スピナーハンドル	300mm
(3/8")エクステンションバー	75・150・270mm	(3/8")ユニバーサルジョイント	45mm
(3/8")プラグソケット	16・20.8mm	(3/8"凹)×(1/2"凸) ソケットアダプター	29.5mm
(1/2")ソケット(12角)	14・17・19・21・22・24・27mm	(1/2")ラチェットハンドル	250mm
(1/2")スピナーハンドル	400mm	(1/2")エクステンションバー	75・150mm
(1/2"凹)×(3/8"凸) ソケットアダプター	35mm	めがねレンチ(45°×6°ロング)	10×12・12×14・14×17・17×19・19×

めがねレンチ(45°×6°ショート)	7×8・10×12・14×17mm	スパナ	5.5 ×7・8×10・10×12・11×13・12×14・1
片口片口スパナ	5.5・7・8・10・12・13・14・17・19mm	(+)樹脂柄ドライバー	#1×75・#2×100・#3×150mm
(-)樹脂柄ドライバー	5.5×75・6.3×100・8×150mm	(+)樹脂柄スタビードライバー	#2×25mm
(-)樹脂柄スタビードライバー	6.3×25mm	(-)割柄ドライバー	10×150mm
(-)ベビードライバー	3×50mm	モンキーレンチ	200・300mm
コンビネーションプライヤー	200mm	ラジオペンチ	165mm
ニッパー	159mm	ウォーターポンププライヤー	250mm
ペンチ	200mm	コンビピンハンマー	730g
軸用スナップリングプライヤー	19~30mm	穴用スナップリングプライヤー	19~30mm
スナップリングプライヤー先端クローセット(1セット・10本組)	直型ロング φ 1.5mm・2.0mm、平型、曲型 φ 1.5mm・2.0mmが各1対	T型レンチ	10・12mm
オイルフィルターレンチ	φ 80~95mm	クロスリムレンチ	14×17×19×21mm
壁掛け可能			
工場、作業場では工具が整然と吊り下げられ、工具を使う時に探し回る無駄を省く能率的なセットです。			
ケースに工具の影絵が施してあるので管理がしやすくなっています。			
スライド式のシャッター(施錠可能)がごみやほこりから大切な工具を守ります。			

### 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.