品番: EA91B-1

品名:[79個組] 工具セット(シャッター付)



販売価格	235,000円(税抜)/258,500円(税込)				
カタログ価 格	235,000円(税抜)/258,500円(税込)				
在庫数	最新在庫: 0 (2025/11/22 06:57現在)				
商品入数	1	販売単位	St		
カタログページ					









仕様

メーカー	京都機械工具(KTC)	型番	MK93				
ケースサイズ(シャッター 付)	1125(W)×145(D)×630(H)mm (スチール製)	重量	31.5kg				
入組み点数	79						
〈セット内容〉							
(3/8")ソケット(6角)	5.5·7·8·10·12mm	(3/8")ソケット(12角)	13mm				
(3/8")ラチェットハンド ル	180mm	(3/8")スピンナーハンド ル	300mm				
(3/8")エクステンション バー	75·150·270mm	(3/8")ユニバーサル ジョイント	45mm				
(3/8")プラグソケット	16·20.8mm	(3/8"凹)×(1/2"凸) ソケットアダプター	29.5mm				
(1/2")ソケット(12角)	14·17·19·21·22·24·27mm	(1/2")ラチェットハンド ル	250mm				
(1/2")スピンナーハンド ル	400mm	(1/2")エクステンション バー	75·150mm				
(1/2"凹)×(3/8"凸) ソケットアダプター	35mm	めがねレンチ(45°×6°ロ ング)	10×12·12×14·14×17·17×19·19>				

めがねレンチ(45°×6° ショート)	7×8·10×12·14×17mm	スパナ	5.5 ×7·8×10·10×12·11×13·12×14·1
片目片ロスパナ	5.5·7·8·10·12·13·14·17·19mm	(+)樹脂柄ドライバー	#1×75·#2×100·#3×150mm
(一)樹脂柄ドライバー	5.5×75·6.3×100·8×150mm	(+)樹脂柄スタビードライバー	#2×25mm
(一)樹脂柄スタビードラ イバー	6.3×25mm	(一)割柄ドライバー	10×150mm
(一)ベビードライバー	3×50mm	モンキーレンチ	200·300mm
コンビネーションプライ ヤー	200mm	ラジオペンチ	165mm
ニッパー	159mm	ウォーターポンププライ ヤー	250mm
ペンチ	200mm	コンビピンハンマー	730g
軸用スナップリングプラ イヤー	19~30mm	穴用スナップリングプラ イヤー	19~30mm
スナップリングプライ ヤー先端クローセット(1 セット・10本組)	直型ロング φ 1.5mm·2.0mm、平型、 曲型 φ 1.5mm·2.0mmが各1対	T型レンチ	10·12mm
オイルフィルターレンチ	φ80∼95mm	クロスリムレンチ	14×17×19×21mm

壁掛け可能

工場、作業場では工具が整然と吊り下げられ、工具を使う時に探し回る無駄を省く能率的なセットです。

ケースに工具の影絵が施してあるので管理がしやすくなっています。

スライド式のシャッター(施錠可能)がごみやほこりから大切な工具を守ります。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表) © 2018 ESCO Co.,Ltd.