


品番：EA920BE-9

品名：191g パーツクリーナー(不燃性)



|         |                               |      |   |
|---------|-------------------------------|------|---|
| 販売価格    | 4,150円(税抜)／4,565円(税込)         |      |   |
| カタログ価格  | 4,150円(税抜)／4,565円(税込)         |      |   |
| 在庫数     | 最新在庫: 17 (2025/10/31 15:55現在) |      |   |
| 商品入数    | 1                             | 販売単位 | 本 |
| カタログページ | 1557ページ                       |      |   |



仕様

|                                              |           |        |                                                                                                    |
|----------------------------------------------|-----------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| メーカー                                         | イチネンケミカルズ | 型番     | 000602                                                                                             |
| 内容量                                          | 191g      | 使用温度範囲 | 常温                                                                                                 |
| 色                                            | 無色        | 用途     | ・金属部品、金型、工具等の洗浄<br>・機械設備及び部品の油汚れ落とし<br>・ギアボックス、ベアリングのグリース汚れ落とし<br>・油脂機器、シリンダーの油汚れ落とし<br>・チェーンの脱脂洗浄 |
| 程よい乾燥速度で汚れに浸透していき、強力に除去します。                  |           |        |                                                                                                    |
| 様々な油汚れ、各種金属部品の洗浄に最適です。                       |           |        |                                                                                                    |
| 消防法上の非危険物で安全性が高い不燃性の洗浄剤です。                   |           |        |                                                                                                    |
| 消防法上の非危険物なので引火点がなく、炭化水素系パーツクリーナーと比較して安全性が高い。 |           |        |                                                                                                    |
| 有機溶剤中毒予防規則、PRTR非該当                           |           |        |                                                                                                    |
| 逆さまにしてスプレーできます。(どの角度でもできるわけではありません。)         |           |        |                                                                                                    |
| 〈環境対応商品〉<br>人体や環境に対して優しいと判断された商品             |           |        |                                                                                                    |
| 〈PRTR 非該当〉<br>環境に有害な化学物質を含まない(1%未満)の製品       |           |        |                                                                                                    |
|                                              |           |        |                                                                                                    |

〈有機則|非該当〉

健康に有害な54の有機溶剤を含まない(5%以下)の製品

※樹脂、ゴムを洗浄する場合

直接吹き付けるのではなく、ウエス等に吹き付けて洗浄してください。

洗浄後はよく乾燥させてください。事前にご確認のうえご使用ください。

※塗装面に付着しないようご注意ください。

## 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.