

品番：EA920TC

品名：180ml 潤滑防錆剤



販売価格	1,630円(税抜)／1,793円(税込)		
カタログ価格	1,630円(税抜)／1,793円(税込)		
在庫数	最新在庫: 3 （2025/07/05 00:51現在）		
商品入数	1	販売単位	本
カタログページ	1556ページ		



仕様

メーカー	スリーボンド	型番	1801B
内容量	180ml		
防湿、防錆、潤滑、ねじの緩め、清浄等多目的に。			
強力な浸透潤滑力であらゆるキシミを解消します。強力な撥水、防湿、防錆力で金属表面から湿気、錆を追放します。強力な浸透力で錆や汚れの内部に浸透し、浮き上げ取り易くします。また、固着してとりはずしにくいねじのゆるめにも効果を発揮します。撥水、防湿効果により電気系統のトラブルを解消し、自動車などのエンジンの始動を助けます。工場に、オフィスに、ご家庭にぜひ1本お備えください。幅広い用途であなたの強力なパートナーとなります。なお、オゾン層破壊の原因といわれるフロン、塩素系溶剤は使用していません。また、有機溶剤中毒予防規則の規制を受けません。			
防湿・防錆の場合 金属表面にまんべんなく吹付けてください。効力の持続性は、被処理物の置かれている環境によって左右されますので海岸付近や屋外で直接風雨や大気にさらされている場合は、使用回数を多くしてください。自動車などの電気まわりに使用する場合は、軽く吹き付けてください。			
潤滑の場合 摺動部に、まんべんなくたっぷり吹き付けてください。			
ねじのゆるめ・錆取りの場合 固着したねじにたっぷり吹付け、5分位たってから分解してください。固着がひどい場合は時間を置いてから分解してください。なお、ハンマーなどでたたくと一層効果的です。錆取りの場合は、たっぷり吹付け5～10分位たってからスチールウールやウエスなどで磨いてください。がんこな錆や汚れには、2～3回くりかえしてください。			
《主な用途》 ①オートバイ、自転車、タイプライター、ミシン、釣り用リール、ボート、ヨット、草刈機、ドアシャッター、洗濯機、耕耘機、キャスター、玩具、乳母車など子供用乗物銃、編み機。 ②自動車関係:ドアロック、ドアヒンジ、ドアレギュレーター、ボンネットヒンジ、ハンドブレーキ、トランクヒンジ、可動シートチャンネル、キー穴、各種ケーブル、各種スプリング、ワイパー、カーアンテナ、ジャッキや工具、ディストリビューター、ヒューズボックス、バッテリーターミナ			

ル、イグニッション配線ターミナルなどの電機まわり
③各種機械類、部品類、工具類
④固着して取外しにくいねじのゆるめや錆び取り全般

代替品

	品番 EA920KA-10 コメント 420ml 強力潤滑防錆剤
--	--

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.