

品番：EA922AJ-76

品名：1000g カビキラー



販売価格	1,020円(税抜)／1,122円(税込)		
カタログ価格	1,020円(税抜)／1,122円(税込)		
在庫数	最新在庫: 15 (2025/09/05 09:38現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	2199ページ		



仕様

内容量	1000g	液性	アルカリ性
成分	水(溶剤)・次亜塩素酸塩(酸化剤)・安定化剤・水酸化ナトリウム(アルカリ剤)・アルキルアミノオキシド(界面活性剤)・アルキルスルホン酸ナトリウム(界面活性剤)・アルキル硫酸エステルナトリウム(界面活性剤)・香料	用途	浴室内の壁やタイル・目地、マット・小物類、シャワーカーテン、扉等のゴムパッキン 等
ニオイの原因にもなる菌・バクテリアも除菌			
カビの根の奥の奥まで強力に浸透します。			
ゴムパッキンの黒カビまで、スッパリ落とします。			
黒カビが生えている所にはもちろん、普段黒カビがよく生える所にも			
強力浸透成分で、カビの根の奥の奥まで強力に浸透し、ゴムパッキンの黒カビまですっきり落とします。			
【使い方】 ①ノズルの「出」を、きちんと黄色部分中央の溝に合わせます。※顔に向けて操作しないでください。 ②カビよごれから約15cm離して、直接スプレーをします。 ③数分後、水で充分に洗い流します。※ひどいカビ汚れには約20～30分置くと効果的です。 ④使用後はノズルの「止」を黄色部分中央の溝に合わせ、冷暗所に立てて保管します。			
〈必ず使用前にお読みください〉 ・体調がすぐれない方や、心臓病・呼吸器患等の方は絶対に使わない。 ・換気扇を回す、窓や戸を開ける等必ず換気する。(2ヶ所以上開けると効果的) ・ゴム手袋、マスク、保護眼鏡・ゴーグル等を着用する。			

- ・一度に大量に使ったり、長時間連続して使わない。
- ・入浴中には絶対に使用しない。

〈使用上の注意〉

- ・作業後は必ず手を洗い、その後、顔、目も洗う。
- ・液が目にはいらないように注意する。
- ・必ず単独で使用。酸性タイプの製品や食酢、アルコール、アンモニア等と混ざると有害なガスが発生して危険。
- ・他の容器に移して使わない。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.